

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## FAC Comparator

FAC-Skala, 3-Feld-Visualmessung



- Kompaktes, visuelles Messsystem für Ein-Skalen Messung
- Eigenständig: Enthält alles für die Messung der Skala
- Einfache Bedienung, schnell & Akkurat
- 3-Feld Ansicht für optimale Genauigkeit

Bestell-Nr.: 345020

### Akkurate Bestimmung der FAC Skala

Das AF 229 beinhaltet 29 Glasstandards, welche die Skala durch ein Scheibenpaar abbilden.

### Schnelle Bestimmung der Farbwerte

Für schnelle Ergebnisse können Sie die Probenfarbe direkt mit den Farbwerten vergleichen.

### Einfach erreichte optimale Farbgenauigkeit

Der Vorteil der 3-Feld ansicht ist die gleichzeitige Beobachtung der Probe und zwei aufeinanderfolgende Gläser auf der Farbskala. Dies macht es einfacher und schneller für Sie die ideale Farbübereinstimmung zu bekommen.

### Erleichtert Toleranzlevel Einstellungen

Für eine schnelle Farbeinschätzung innerhalb vorbestimmter Farblimits kann der Glasstandard auf die zwei abgrenzende Farben eingestellt werden. Damit ist es einfach zu überprüfen, ob die Probe innerhalb der Toleranz liegt.

### Garantierte konstante Lichtverhältnisse

Die Wolfram-Halogen Lampe im Gerät ist nach CIE Standard Lichtkörper C\* farbkorrigiert, das garantiert konstante Lichtverhältnisse für die Farbbestimmung.

### Compliance zu Standards

Jeder Comparator 3000 ist ausgestattet mit den korrekten Küvetten für die angemessene Weglänge, welche durch den Standard vorgeschrieben wird.

## Industrie

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

## Applikation

Speiseöle und -fette

## FAC Comparator

Ein 3-Feld Gerät für die visuelle Farbestimmung von Speiseölen & -fetten gemäß der FAC Skala, durch direkten Vergleich mit gefärbten Glasfiltern.

## Technische Daten

**Applicable Standard** AOCS Cc 13a-43

**Farb-Durchsichtigkeit** Transparent

**Tragbarkeit** Benchtop

## Lieferumfang

- **Comparator 3000**
- **2 Paare Glasscheiben**
  - 4/32A Links 1, 5, 9, 11A, 11B, 11C, 13, 17, 21
  - 4/32B Rechts 3, 7, 11, 11A, 11B, 11C, 15, 19, 23
  - 4/32C Links 25, 29, 33, 37, 41, 45
  - 4/32D Rechts 27, 31, 35, 39, 43
- **2 xTest Tube 10.65mm Durchmesser**

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

### Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien