

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 325 Con (Set 2)

Strumenti di misura manuale impermeabili per misure di conduttività/TDS/salinità/temperatura



- Robusto e impermeabile (IP 67)
- Interfaccia PC (USB/seriale o analogica)
- Funzione di data logger e di allarme
- Buona Pratica di Laboratorio (funzioni BPL)

N. ordine: 724750

Funzionamento semplice

L'elevata facilità d'uso è completata da un ampio display retroilluminato. Questo consente di avere direttamente una visione completa dei risultati di misura in ogni situazione.

Tecnicamente avanzato

Data logger, compensazione termica automatica e riconoscimento del tampone sono ulteriori caratteristiche dell'SD 325 Con.

Gestione dei dati

I dati raccolti mediante data logger possono essere trasferiti sul computer tramite un'interfaccia USB (seriale o analogica).

Alloggiamento di protezione

Il rivestimento protettivo non solo garantisce una presa sicura, ma anche una protezione contro i danni da caduta. Il supporto fissato sul retro dell'alloggiamento può essere utilizzato anche come gancio o clip da cintura.

Dotazione variabile

A seconda del campo di misura, sono disponibili due celle di misura della conduttività con tecnologia innovativa a 4 poli.

Dotazione supplementare

L'indicazione di stato della batteria e dell'elettrodo, l'indicatore di sostituzione della batteria, l'autospegnimento, l'automantenimento e la memoria dei valori min/max sono funzioni obbligatorie.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione | ONG

SD 325 Con (Set 2)

Strumento di misura manuale robusto, impermeabile (IP67) e portatile per misurare conduttività, TDS, salinità e temperatura. Il comfort operativo e il rivestimento protettivo garantiscono operazioni sicure in ogni momento, anche in condizioni ambientali estreme.

Campo di misura

| Test Name | Campo di misura |
|--------------|-----------------|
| Conduttività | 0 - 1000 mS/cm |
| Salinità | 0 - 70 g/kg |
| TDS | 0 - 5000 mg/L |
| Temperatura | -5 - 100 °C |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|---|
| Display | LCD retroilluminato |
| Registratore di dati | Logger manuale: 1000 set di dati (valore singolo a pressione di un tasto). Auto. Logger: 10000 set di dati (ciclico, intervallo di tempo: 1 - 3600 s) |
| Auto – OFF | Sì |
| Alimentazione elettrica | 2 batterie AAA Micro-USB |
| Durata delle batterie | 160 h |
| Portabilità | Portatile |
| Compensazione termica | Automatico |
| Classe di protezione | IP 67 |
| Conformità | CE RoHS WEEE |
| Lingue dell'interfaccia utente | Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Olandese, Cinese |
| Dimensioni | 128 x 164 x 37 mm |

Fornitura

- Strumento in armatura di protezione con portaelettrodo
- Batterie
- Cella di misura della conduttività LC 16 (campo di misura 0-1000 mS/cm)
- Soluzioni di conducibilità (1413 µS/cm; 12,88 mS/cm)
- Istruzioni per l'uso
- Dichiarazione di garanzia nella valigetta

| Titolo | N. ordine |
|---|-----------|
| LC 12 per SD 320 / SD 325 Con, fino a 200 mS/cm | 19805040 |
| LC 16 per SD 320 / SD 325 Con, fino a 1000 mS/cm | 19805045 |
| LC 10 Elettrodo ad acqua ultrapura per SD 320 / SD 325 con cavo di 1 m | 19805046 |
| Soluzione di regolazione 1413 µS/cm, 500 ml, tracciabile fino a N.I.S.S.T | 722250 |
| Cavo di trasferimento dati USB per serie SD 300 / SD 305 | 724620 |
| Software per Windows GSOFTE 3050 con logger per serie SD 300 / SD 305 | 724625 |
| Valigetta con espanso per serie SD 305 | 725070 |
| Soluzione di conduttività (1413 µS/cm) - 90 ml - tracciabile a N.I.S.T. | 726654 |
| Soluzione di conduttività (12,88 mS/cm) - 90 ml - tracciabile a N.I.S.T. | 726684 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna