

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF330 Scala cromatica EBC

2-Field Visual Measurement of Beer According to the EBC Scale



- Misurare la birra secondo il colore EBC in una gamma di 2 - 27
- Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile
- Vista a due campi per risultati accurati
- Condizioni di illuminazione costanti garantite

N. ordine: 433300

Assicuratevi che la vostra produzione di birra sia sempre ottimale

Misurando la vostra birra, potete essere sicuri che il vostro cliente riceverà sempre lo stesso colore della bevanda, garantendo così la qualità del prodotto. Lovibond® AF 330 è uno speciale kit basato sul Lovibond® Comparator 2000+, per la classificazione visiva cromatica secondo il colore EBC in una gamma di 2 - 27.

Il colore viene determinato abbinando il campione in una cuvetta in vetro ottico da 25 mm con un filtro in vetro colorato precalibrato.

Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile

Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determinazione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo e un disco colorimetrico è possibile confrontare rapidamente il campione con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

Vista a due campi per risultati accurati

I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ultrasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la differenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisione.

Condizioni di illuminazione costanti garantite

Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazione Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata, che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzan-

do un'unità d'illuminazione Lovibond® è possibile essere certi di avere condizioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al giorno e indipendentemente dalla luce ambientale.

Tempo di stoccaggio prolungato

La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colorato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.

Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei dischi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Comparator 2000+.

Industria

Industria alimentare e delle bevande

Applicazione

Birre, malti e caramello

AF330 Scala cromatica EBC

Lovibond® AF 330 è uno speciale kit basato sul Lovibond® Comparator 2000+, per la classificazione visiva cromatica secondo il colore EBC in una gamma di 2 - 27. Le classificazioni in base alle scale cromatiche assicurano che i vostri clienti ricevano sempre il prodotto che si aspettano, aumentando così la fiducia nella qualità del prodotto.

Dati tecnici

Applicable Standard EBC Analytika

Colour Type Transparent

Portabilità Portatile

Fornitura

- 1 x Lovibond 2000+ Comparator
- 1 x Unità d'illuminazione a luce diurna 2000 (EBC)
- 1 x 4/14A Disco scala cromatica EBC
- 1 x 4/14B Disco scala cromatica EBC
- 1 x 4/14C Disco scala cromatica EBC
- 1 x 4/14D Disco scala cromatica EBC
- 2 x Cuvette W680.0G.25mm

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna