

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Comparatore Gardner

Scala Gardner, misurazione visiva a 3 campi



- Sistema di misura visivo compatto per la misura su scala singola
- Indipendente: Contiene tutto ciò che serve per la misura della scala
- Funzionamento semplice, preciso e accurato
- Vista a 3 campi per una precisione ottimale

N. ordine: 345010

Determinazione accurata della scala Gardner

L'AF 228 incorpora 18 standard in vetro che rappresentano la scala in una coppia di dischi.

Rapida determinazione dei valori cromatici

Per risultati rapidi è possibile confrontare il colore del campione direttamente con i valori cromatici.

Accuratezza cromatica ottimale facilmente ottenibile

Il vantaggio della vista a 3 campi è l'osservazione simultanea del campione e di due vetri consecutivi sulla scala cromatica. In questo modo è più facile e veloce per voi ottenere la corrispondenza cromatica ideale.

Facilita le impostazioni del livello di tolleranza

Per una rapida valutazione del colore all'interno di limiti di colore pre-determinati, gli standard in vetro possono essere impostati sui due colori delimitanti. In questo modo è facile controllare se il campione rientra nell'intervallo di tolleranza.

Condizioni di illuminazione costanti garantite

La lampada alogena al tungsteno nello strumento è corretta per il colore secondo l'illuminante standard CIE C*, che garantisce condizioni di luce costanti per la determinazione del colore.

Conformità alle norme

#Ogni Comparator 3000 è equipaggiato con le cuvette corrette per la lunghezza del percorso appropriata prescritta dalla norma.

Industria

Altre industrie | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria olearia

Applicazione

Oli e grassi alimentari | Oli minerali e cere | Sostanze chimiche

Comparatore Gardner

Strumento a 3 campi per la determinazione visiva del colore di petrolio e cere, prodotti chimici e oli e grassi alimentari, secondo la scala Gardner attraverso il confronto diretto con i filtri in vetro colorato.

Dati tecnici

Applicable Standard	ASTM D509 ASTM D1544 ASTM D6166
Colour Type	Transparent
Portabilità	Benchtop

Fornitura

- **Comparator 3000**
- **2 x Vetri**
 - 4/30-1 (a sinistra) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
 - 4/30-2 (a destra) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- **2 x Provette con diametro 10,65 mm**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna