


# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## TG 60 Gloss Meter



- Misuratore semi-lucido portatile progettato per fornire letture rapide, precise e accurate della lucentezza
- Grande schermo tattile da 3,5 pollici con alta risoluzione e visualizzazione completa
- Confronta i dati in modo facile e veloce con una capacità di memorizzazione di 1000 set di dati
- Software OnGloss incluso gratuitamente - perfetto per l'analisi dettagliata dei dati

N. ordine: 403050

### Palmare e portatile

Con un peso di soli 350 grammi, il TG 60 è il perfetto misuratore semi-lucido portatile e leggero. Il suo design compatto ed ergonomico offre un facile funzionamento con una sola mano, aiutando a prevenire la fatica dell'operatore. Offrendo la possibilità di 1.000 misurazioni con 8 ore di durata della batteria, il TG 60 può essere utilizzato ovunque in loco per un periodo di tempo prolungato.

### Calibrazione

Ogni TG 60 viene fornita con una piastra di calibrazione e una guida di calibrazione facile da usare sullo schermo, rendendo l'intera procedura veloce e semplice per l'utente.

### Software gratuito

Come standard, la TG 60 viene fornita con un pacchetto software gratuito per PC. Il software OnGloss permette un'analisi dettagliata dei dati che possono poi essere condivisi o stampati tramite l'accessorio micro stampante opzionale.

### Adatto a più standard

La TG 60 è in grado di supportare i seguenti standard di livelli di brillantezza: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 e JIS Z 8741.

### Applicazione

Plastiche | Prodotti per uso domestico | Prodotti tessili | Rivestimenti

### TG 60 Gloss Meter

Il TG 60 è un misuratore di semilucido portatile entry-level con specifiche di alto livello. Il design ergonomico, la flessibilità e l'intuitiva tecnologia touch screen rendono il TG 60 uguale in raffinatezza a qualsiasi misuratore palmare di semilucido sul mercato. Utilizzando l'angolo di riferimento standard di 60°, il TG 60 è la scelta ideale per le misurazioni generali della brillantezza.

## Dati tecnici

<b>Colour Type</b>	Opaque
<b>Display</b>	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
<b>Interfacce</b>	USB RS 232
<b>Campo di misura</b>	0 - 10 unità di lucentezza, riproducibilità $\pm 0,1$ unità di lucentezza, riproducibilità $\pm 0,2$ unità di lucentezza 10 - 100 unità di lucentezza, riproducibilità $\pm 0,2$ unità di lucentezza, riproducibilità $\pm 0,5$ unità di lucentezza 100 - 300 unità di lucentezza, riproducibilità $\pm 0,2\%$ unità di lucentezza, riproducibilità $\pm 0,5\%$ unità di lucentezza
<b>Measuring Angle</b>	60°
<b>Measuring Area</b>	9 x 15
<b>Campo di misura</b>	0 - 300 GU
<b>Division Value</b>	0.1 GU
<b>Memoria interna</b>	Basic Mode: 1000
<b>Tempo di misura</b>	0.5 s
<b>Durata delle batterie</b>	> 1000 times (within 8 hours)
<b>Portabilità</b>	Portatile
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese
<b>Dimensioni</b>	160 x 90 x 75 mm

## Fornitura

- Semi-lucidometro palmare TG 60
- Software OnGloss (PC)
- Piastra di calibrazione
- Cavo USB
- Alimentatore DC esterno
- Chiavetta USB con manuali utente in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese
- Robusta borsa da trasporto

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna