

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Euromarker nel diesel pulito, analisi su strada

Roadside Test for Euromarker in Clean Diesel



- Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile
- Vista a due campi per risultati accurati
- Condizioni di illuminazione costanti garantite

N. ordine: 422030

### Kit di prova su strada

È ora possibile dimostrare la presenza di diesel non tassato e marcato, utilizzato illegalmente nei normali veicoli stradali, direttamente sul ciglio della strada.

### Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile

Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determinazione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo e un disco colorimetrico è possibile confrontare rapidamente il campione con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

### Vista a due campi per risultati accurati

I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ultrasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la differenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisione.

### Condizioni di illuminazione costanti garantite

Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazione Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata, che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzando un'unità d'illuminazione Lovibond®, potete essere certi di avere condizioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al giorno e indipendentemente dalla luce ambientale.

### Tempo di stoccaggio prolungato

La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colorato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.

Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei dischi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Comparator 2000+.

## Industria

Industria olearia

## Applicazione

Oli minerali e cere

## Euromarker nel diesel pulito, analisi su strada

Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico entry-level di facile utilizzo, che confronta direttamente il colore del campione con il colore di un vetro in un disco. Tutto quello che dovete fare è ruotare il disco per ottenere il risultato immediatamente successivo sulla scala.

## Dati tecnici

<b>Colour Type</b>	Transparent
<b>Portabilità</b>	Portatile

## Fornitura

- Alloggiamento robusto con
- 1 x Lovibond® 2000+ Comparator
- 1 x Cavo adattatore per auto 12v
- 1 x Comparatore di luce diurna 2000+
- 1 x 4/73 Euromarker nel diesel pulito
- 2 x Tubo di estrazione Cal. (5,10,105 ml)
- 1 x Cilindro di misura in vetro (50ml)
- 2 x Acido cloridrico 12% (100 ml)
- 1 x Scheda di istruzioni

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna