

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## RCMSi, calibrazione remota

Garantisce il corretto funzionamento e la conformità agli standard internazionali



Calibrazione e manutenzione remota via internet (Remote Calibration & Maintenance Service via internet, **RCMSi**)

I colorimetri devono essere regolarmente controllati con standard di calibrazione per garantire il corretto funzionamento e la conformità con gli standard internazionali.

**RCMSi** è il processo mediante il quale un certo numero di fluidi di calibrazione rigorosamente controllati vengono misurati utilizzando la funzione di calibrazione di un PFXi in una **cuvetta da 50 mm\***. I dati vengono trasmessi via Internet ad un server sicuro e confrontati con i dati master. Se i dati rientrano nell'intervallo di tolleranza, il certificato di calibrazione viene messo a disposizione dell'utente per via elettronica. Questo permette a The Tintometer Ltd di garantire che uno strumento PFXi funzioni correttamente e sia completamente calibrato secondo gli standard certificati ISO 17025.

In questo modo gli utenti possono essere sicuri al 100% dell'affidabilità di tutte le letture di PFXi. Inoltre, il sistema **RCMSi** elimina la necessità di spedire inutilmente uno strumento ad un centro di assistenza, risparmiando tempo e denaro. Nel

Nel [video RCMSi](#) potete vedere quanto sia facile da usare.

Si prega di registrarsi prima di eseguire la prima calibrazione.

I certificati di calibrazione vengono consegnati dopo il processo.

\*(Nota bene: Quando si esegue una calibrazione RCMSi, è necessario utilizzare una **cuvetta da 50 mm.**)

- Riduzione dei costi & del bilancio di CO<sub>2</sub>
- Garantisce che lo strumento sia completamente calibrato secondo la norma certificata ISO 17025
- Risultati a confronto con il file master Centro Qualificato UKAS riconosciuto, ISO 9001: 2008
- Certificato di taratura fornito al termine della procedura di taratura

N. ordine: RCMSI

### RCMSi, calibrazione remota

I colorimetri necessitano di controlli regolari con standard di calibrazione per garantire il corretto funzionamento e la conformità agli standard stabiliti. Facendo questo in loco si risparmiano costi e si preserva il bilancio di CO<sub>2</sub>. Questo significa inoltre che non sarete mai senza il vostro strumento.

### Dati tecnici

Colour Type      Transparent

# Fornitura

I seguenti componenti sono necessari per eseguire RCMSi

- Un dispositivo Lovibond® PFXi con connessione LAN
- Una connessione Internet
- Un indirizzo e-mail valido e l'accesso ai server e ai dati di calibrazione sul server di calibrazione sicuro Lovibond® di Amesbury
- Un pacchetto di calibrazione valido

## RCMSi Starter Pack

- 2 x PFXi CalSol A (non haz)
- 2 x PFXi CalSol B (non haz)
- 2 x PFXi CalSol C (non haz)
- 2 x PFXi CalSol D (non haz)
- 2 x PFXi CalSol E (non haz)
- 2 x PFXi CalSol F (non haz)
- 2 x PFXi CalSol G (non haz)
- 1 x scheda tecnica di sicurezza RCMSi

## Confezione da quattro pezzi RCMSi

- 2 x PFXi CalSol A (non haz)
- 2 x PFXi CalSol B (non haz)
- 2 x PFXi CalSol C (non haz)
- 2 x PFXi CalSol D (non haz)

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna