


Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Gardner Comparator

Schaal van Gardner, 3 velden visuele meting



- Compact, visueel meetsysteem voor een-schalige meting
- Onafhankelijk: Bevat alles voor het meten van de schaal
- Eenvoudige bediening, snel & nauwkeurig
- 3-veldweergave voor optimale nauwkeurigheid

Bestelnr.: 345010

Nauwkeurige bepaling van de Gardner-schaal

De AF 228 bevat 18 glasstandaarden die de schaal weergeven met een paar schijven.

Snelle bepaling van kleurwaarden

Voor snelle resultaten kunt u de monsterkleur direct vergelijken met de kleurwaarden.

Gemakkelijk bereikte optimale kleurnauwkeurigheid

Het voordeel van de 3-veldweergave is de gelijktijdige observatie van het monster en twee opeenvolgende glazen op de kleurschaal.

Dit maakt het voor u gemakkelijker en sneller om de ideale kleurovereenkomst te krijgen.

Maakt het instellen van tolerantiewaarden eenvoudiger

De glasstandaard kan worden ingesteld op de twee begrenzende kleuren voor een snelle kleurschatting binnen vooraf bepaalde kleurgrenzen.

Dit maakt het gemakkelijk om te controleren of het monster binnen de tolerantie valt.

Gegarandeerde constante lichtomstandigheden

De wolframhalogeenlamp in het apparaat is kleur gecorrigeerd volgens de CIE-standaard lichtlichaam C*, wat constante lichtomstandigheden voor kleur bepaling garandeert.

Naleving van de normen

#Elke Comparator 3000 is uitgerust met de juiste cuvetten voor de door de standaard voorgeschreven weglengte.

Industrie

Chemische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Applikation

Chemische stoffen | Minerale oliën en wassen | Spijsoliën en -vetten

Gardner Comparator

Een 3-veldinstrument voor de visuele kleurbepaling van petroleum & wassen, chemicaliën en spijsoliën & -vetten, volgens de Gardner-schaal door directe vergelijking met de gekleurde glasfilters.

Technische gegevens

Applicable Standard ASTM D509
ASTM D1544
ASTM D6166

Colour Type Transparent

Draagbaarheid Benchtop

Leveromvang

- **Comparator 3000**
- **2 x glasschijven**
 -
 - 4/30-1 (links) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
 - 4/30-2 (rechts) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- **2 x testbuizen met een diameter van 10,65 mm**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje