

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Набор AF325 для измерений по шкале платиново-кобальтовой/Хазена/APHA

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 10 - 250 mg)



- Идеально подходит для слегка окрашенных жидкостей, таких как грунтовые воды и химикаты
- Длинный оптический путь компаратора Nessleriser для большей чувствительности и точности
- Быстрая, экономичная & портативная система для визуального поиска цветового соответствия
- Гарантированные постоянные условия освещения

Номер заказа: 433250

### Лучшая чувствительность и точность измерений слабо окрашенных жидкостей

Благодаря увеличенной длине оптического пути набор Lovibond® AF325 идеально подходит для работы с относительно ненасыщенными жидкостями.

### Быстрая, экономичная & портативная система для визуального поиска цветового соответствия

Компаратор 2000+ представляет собой универсальную модульную систему для визуального определения цвета. Используя подходящее компаративное устройство и цветную пластину, вы можете быстро сравнить пробу с откалиброванным стеклянным эталоном.

### Двойное поле обзора для получения точного результата

Компараторы Lovibond® содержат встроенную призму, которая позволяет наложить тестовое и сравнительное поля друг на друга, что подчеркивает цветовое различие. Призма имеет ультразвуковое уплотнение для предотвращения загрязнения оптики. Каждый следующий стеклянный эталон представляет собой отдельную ступень в диапазоне измерений (в отличие от сплошной классификации), что помогает различению цветов и обеспечивает высокую точность результатов.

### Гарантированные постоянные условия освещения

Дополнительным элементом компаратора 2000+ является модуль дневного света 2000. Это стандартизированный источник света,

гарантирующий постоянные условия освещения для точной оценки цвета. Это большое подспорье при обработке бледных проб. Используя световой модуль Lovibond®, вы можете быть уверены в том, что световые условия при работе останутся неизменными 24 часа в сутки вне зависимости от внешнего освещения.

### Увеличенное время хранения

Уникальной особенностью тестовых пластин Lovibond® является встроенный эталон из цветного стекла, который имеет стабильную окраску и не подвержен воздействиям УФ света и экстремальных условий окружающей среды.

Просьба обратить внимание, что мы не можем гарантировать совместимость пластин от компаратора Lovibond® 1000 с пластинами для компаратора Lovibond® 2000+.

### Промышленность

Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Применение

Минеральные масла и воски | Обработка сточных вод | Пищевые масла и жиры | Химикаты

## Набор AF325 для измерений по шкале платиново-кобальтовой/Хазена/АРНА

Компаратор 2000+ - это простая в управлении система измерения цветности, доступная для пользователей начального уровня, которая выполняет прямое сравнение цвета пробы с цветом стекла в пластине. Вам нужно лишь вращать пластину, чтобы найти ближайшее значение шкалы. Набор Lovibond® AF325 идеально подходит для классификации цветов светлых жидкостей по шкале платиново-кобальтовой/Хазена/АРНА в диапазоне от 10 до 250 мг Pt/л.

### Технические данные

<b>Applicable Standard</b>	ASTM D1209 ISO 6271
<b>Colour Type</b>	Transparent
<b>Переносимость</b>	Портативный

## Объем поставки

- 1 компаратор Nessleriser с модулем дневного света 2000+
- 1 пластина со шкалой NSB
- 1 пластина со шкалой NSH
- 1 стойка для модуля Nessleriser
- 1 корпус Nessleriser
- 1 пара цилиндров Несслера AF306P

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies