

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Petrol komparatörü (AF650)

ASTM Yağlar Ölçeği, 3 Alanlı GörSEL Ölçüm



- Tek Skalalı Ölçüm için kompakt, görsel ölçüm sistemi
- Bağımsız: Skala ölçümü için gereken her şeyi içerir
- Kolay kullanım, hızlı & doğru
- Optimum doğruluk için 3 alanlı görüş

Ürün No: 345030

ASTM yağ skalasının doğru şekilde tespit edilmesi

AF 650, skalayı bir disk çifti aracılığıyla oluşturan 16 cam standardı içerir.

Renk değerlerinin hızlı tespiti

Hızlı sonuçlar elde etmek için numune rengini doğrudan renk değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Kolayca ulaşılan optimum renk doğruluğu

3 alanlı görüşün avantajı, renk skalası üzerinde numunenin ve üst üste yer alan iki camın aynı anda gözlemlenmesidir. Bu da, ideal renk uyuşmasını daha kolay ve daha hızlı bir şekilde elde etmenizi sağlar.

Tolerans Seviyesi Ayarlarını Kolaylaştırır

Önceden belirlenen renk sınırları içinde hızlı bir renk doğrulaması için, cam standardı iki sınırlayıcı renge ayarlanabilir. Böylece, numunenin tolerans sınırları içinde olup olmadığı kolayca kontrol edilebilir.

Garanti sabit ışık koşulları

Cihazdaki volfram halojen ampul, CIE Standardı ışık verici C*ye göre renk düzeltmesi yapılmıştır; bu da renk tespiti için ışık koşullarının sabit olmasını garanti eder..

Standartlarla Uyumluluk

Her 3000 komparatör, standartlarla belirlenen uygun yol uzunluğu için doğru kuvvetlerle donatılmıştır.

* EBC sürümünde, standartta öngörüldüğü gibi C filtresi B filtresiyle değiştirilir.

Sanayi

Yağ ve Gaz

Uygulama

Petrol Yağları ve Balmumları

Petrol komparatörü (AF650)

Petrol mumu numunelerinin renginin, & ASTM skalasına uygun olarak renklendirilmiş cam filtreler aracılığıyla doğrudan karşılaştırma yoluyla görsel olarak tespit edilmesi için kullanılan 3 alanlı bir cihaz.

Teknik Veri

Applicable Standard	ASTM D1500 ASTM D6045 ISO 2049
Renk Türü	Transparent
Taşınabilirlik	Benchtop

Teslimat Kapsam Metni

- 3000 komparatör
- 1 çift cam disk
 - 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5
 - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
- 3 x silindirik cam numune kabı

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya