

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



TG 60 Gloss Meter



- Hızlı, hassas ve doğru parlaklık okumaları vermek için tasarlanmış el tipi yarı parlak sayaç
- Yüksek çözünürlüklü ve tam görüş ekranlı büyük 3,5 inç dokunmatik ekran
- 1000 veri kümesi veri depolama kapasitesiyle verileri hızlı ve kolay karşılaştırın
- OnGloss yazılımı ücretsiz olarak dahil – ayrıntılı veri analizi için mükemmel

Ürün No: 403050

El Tipi ve taşınabilir

Sadece 350 gram ağırlığındaki TG 60, mükemmel hafif taşınabilir yarı parlak sayaçtır. Kompakt ve ergonomik tasarımı, operatör yorgunluğunu önlemeye yardımcı olarak tek elle kolay kullanım sunar. 8 saatlik pil ömrü ile 1.000 ölçüm imkanı sunan TG 60, TG 60'ın uzun bir süre sahada herhangi bir yerde kullanılmasını sağlar.

Kalibrasyon

Her TG 60 bir kalibrasyon plakası ile birlikte verilir ve ekran kalibrasyon kılavuzunda kullanımı kolaydır, bu da tüm prosedürü kullanıcı için hızlı ve basit hale getirir.

Ücretsiz Yazılım

Standart olarak, TG 60 ücretsiz bir PC yazılım paketi ile birlikte gelir. OnGloss yazılımı, daha sonra isteğe bağlı mikro yazıcı aksesuarı aracılığıyla paylaşılabilen veya basılabilen ayrıntılı bir veri analizine izin verir.

Birden fazla standart için uygundur

TG 60 aşağıdaki standart parlaklık seviyelerini destekleyebilir: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 ve JIS Z 8741.

Uygulama

Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller

TG 60 Gloss Meter

TG 60, üst düzey spesifikasyona sahip giriş seviyesi el tipi yarı parlak bir sayaçtır. Ergonomik tasarımı, esneklik ve sezgisel dokunmatik ekran teknolojisi, TG 60'ı piyasadaki herhangi bir el tipi yarı parlak ölçere sofistike bir şekilde eşit hale getirir. 60° standart referans açısını kullanan TG 60, genel parlaklık ölçümleri için ideal seçimdir.

Teknik Veri

Renk Türü	Opaque
Ekran	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
Arayüzler	USB RS 232
Ölçüm Aralığı	0 - 10 parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,1$ parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,2$ parlaklık birimi 10 - 100 parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,2$ parlaklık birimi, tekrar üretilebilirlik $\pm 0,5$ parlaklık birimi 100-300 parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,2$ parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,5$ parlaklık birimi
Measuring Angle	60°
Ölçüm Alanı	9 x 15
Ölçüm Aralığı	0 - 300 GU
Division Value	0.1 GU
Dahali Depolama	Basic Mode: 1000
Ölçüm Süresi	0.5 s

Pil Ömrü	> 1000 times (within 8 hours)
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Diller Kullanıcı Arabirimi	İngilizce
Boyutlar	160 x 90 x 75 mm

Teslimat Kapsam Metni

- TG 60 EI Tipi Yarı Parlak Sayaç
- OnGloss Yazılımı (PC)
- Kalibrasyon Plakası
- USB Kablosu
- Harici DC Güç Kaynağı
- İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce ve Çince Kullanım Kılavuzları ile USB Stick
- Sağlam Taşıma Çantası

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya