

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF329 Platin kobalt/Hazen/APHA birimleri

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 250 mg)



- Su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvıların ölçümü için idealdir
- Hızlı, ekonomik & taşınabilir görsel uyuşma
- Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
- Sabit ışık koşulları garanti edilir

Ürün No: 433290

Daha iyi hassasiyet ve doğruluk

Lovibond® AF329, Platin kobalt/reng/APHA renginin 0 - 250 mg Pt/l'lik bir aralıkta görsel renk sınıflandırması için kullanılan özel bir kittir. Genelde su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvıların ölçümü için kullanılır. Renk, bir Nessler silindiri içindeki bir numune sütununun, önceden kalibre edilmiş bir renk standardı ile görsel olarak eşlenmesi yoluyla belirlenir. Renk standartları sabit şekilde renklendirilmiştir ve UV ışığı veya aşırı ortam koşullarından olumsuz etkilenmez. Kit, numune renkleri nispeten doymamış olduğu için, ölçüm hassasiyetinin ve doğruluğunun daha yüksek olmasını sağlamak üzere büyük yol uzunluğuna sahip bir Nessleriser kullanır.

Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuşma

2000+ komparatör, görsel renk tespiti için kullanılan esnek, modüler bir sistemdir. Uygun bir komparatör cihazı ve renk diski kullanarak numuneyi, kalibre edilmiş, stabil renkli cam standartları ile hızlı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz.

Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş

Lovibond® komparatör cihazları, numune ve karşılaştırma alanlarının üst üste bindiği entegre bir prizma içerir; bu, renk farkını ve üst üste binme sorununu iyileştirir. Prizma, optik sistemin kirlenmesini önlemek için ultrasonik olarak sızdırmaz hale getirilmiştir. Münferit olarak sınıflandırılan her cam standardı, ölçüm aralığındaki bağımsız bir adımı (sürekli sınıflandırmanın tersine) temsil eder, bu da, renk ayırmaya yardımcı olur ve sonuçların daha yüksek doğrulukta olmasını sağlar.

Sabit ışık koşulları garanti edilir

2000+ komparatörün opsiyonel bir elemanı Gün ışığı 2000 aydınlatma ünitesidir. Burada, doğru renk doğrulaması için sabit aydınlatma koşullarını garanti eden standardize edilmiş bir ışık kaynağı söz konusudur. Bu, özellikle soluk renkli numunelerde çok faydalıdır. Bir Lovibond® aydınlatma ünitesi kullanarak, renk eşleme için günün 24 saati ve ortam

ışığından bağımsız olarak aynı ışık koşullarının sağlanacağından emin olabilirsiniz.

Uzatılmış depo süresi

Lovibond® test disklerinin benzersiz bir özelliği, renk açısından kararlı ve UV ışığından veya aşırı ortam koşullarından etkilenmeyen entegre renklendirilmiş cam standardıdır.

Ayarlanan Lovibond® 1000 komparatör disklerinin, Lovibond® 2000+ komparatör diskleriyle uyumluluğu konusunda garanti veremeyeceğimize lütfen dikkat edin.

Sanayi

İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

İlaç ve Kozmetik | Kimyasallar | Petrol Yağları ve Balmumları | Yenilebilir Yağlar

AF329 Platin kobalt/Hazen/APHA birimleri

Lovibond® AF329, Platin kobalt/renk/APHA renginin 0 - 250 mg Pt/l'lik bir aralıkta görsel renk sınıflandırması için kullanılan özel bir kittir. Genelde su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvıların ölçümü için kullanılır. Kit, numune renkleri nispeten doymamış olduğu için, ölçüm hassasiyetinin ve doğruluğunun daha yüksek olmasını sağlamak üzere büyük yol uzunluğuna sahip bir Nessleriser kullanır. 2000+ komparatör, numunenin rengini doğrudan bir diskte bulunan bir camın rengiyle karşılaştıran ve kolayca kullanılabilen, giriş seviyesinde bir renk ölçüm sistemidir. Skalada bir sonucu elde etmek için sadece disk döndürmeniz gerekir.

Teknik Veri

Applicable Standard ASTM D1209
ISO 6271

Renk Türü Transparent

Taşınabilirlik Taşınabilir

Teslimat Kapsam Metni

- 1 x Nessleriser gün ışığı ünitesi 2000+
- 1 x stand, Nessleriser ünitesi için
- 1 x NSB renk skalası disk
- 1 x CAA renk skalası disk
- 1 x CAB renk skalası disk
- 1 x 2150 Nessleriser gövdesi
- 1 x 2250 Nessleriser gövdesi
- 1 x çift Nessler silindiri AF306P
- 1 x çift 250 mm'lik Nessler silindiri DB420

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya