

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF710-3

韦森方法的视觉分级



- 目视分级油 & 脂肪
- 经过美国油品化学家协会 (AOCS) 认证
- 按照 AOCS 官方的 Cc 13b-45 方法进行测量

货号: 107103

### 目视色度仪，用于 AOCS Cc 13b-45 官方方法，Wesson 方法

AF 710 是一台专为 Lovibond® 滤光片的优化应用而开发的设备，以便根据 AOCS-Tintometer® 色标表示颜色。AOCS-Tintometer® 色标是 Lovibond® RYBN 色标的红色和黄色特殊版本，采用 AOCS-Tintometer® 红色标（这与 Lovibond® 标准红色标不同）。AF 710-3 采用官方 AOCS Cc 13b-45 方法中详细指定的专用平底玻璃采样管，其上标注有 1/2"、1" 和 5/4" 的油柱刻度。

### 国际公认标准

Lovibond® AF 710-3 是经美国油品化学家协会认可，用于油和脂肪色度测量的目视设备。

### 简单的颜色测定

您可以通过对比油柱的透射光，以及一系列按照 AOCS-Tintometer® 色标校准的红色和黄色镜片的透射光，从而轻松测量样本。改变有色玻璃直到找到与油柱透射光相匹配的颜色。您可以用红色和黄色单位表示该颜色。

### 没有过多的环境光

采样管支架可防止光线从侧面进入采样管。它可容纳两根采样管，一根装有样本，而另一根将相同的光线部分传输到有色玻璃上。

### 行业

其他行业 | 化工行业 | 油气 | 食品和饮料行业

### 应用

日用品 | 石油和石蜡 | 食用油和脂肪

### AF710-3

AF710-3 是经美国油品化学家协会 (AOCS) 认可的目视设备，用于根据官方 AOCS Cc 13b-45 方法，即 Wesson 方法，进行油和脂肪的颜色评估。

### Technical Data

**Applicable Standard** AOCS Cc 8d-55  
AOCS Cc 13b-45  
AOCS Cc 13j-97

**颜色类型** Transparent

**便携性** 便携式

**触摸屏** no

## 标准配置文本

AF 710-3 配备一套完整的 AOCS-Tintometer 有色玻璃，两根比色管和一片用于定期一致性测试的校准滤光片。

标题	货号
AF70-3 AOCS 底架	109080
收集装置	114199
用于 AOCS 的瓷板	115600
灯 12 V 20 W	122340

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙