

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Model F (BS 684), 带补偿片

目视比色法：乐维邦®精密型



- 玻璃颜色标准存放在耐用的支架中
- 棱镜光学系统提供更好的颜色分布
- 均衡的视域
- 可更换的样本槽护套

货号: 180270

适用于 Lovibond® RYBN 色标的目视色度仪

Model F 是一款目视色度仪，专为 Lovibond® 滤光片的优化应用而设计，符合 Lovibond® 红色、黄色、蓝色和中性色。

动物 & 植物脂肪 & 油色度测量的理想之选

此 Model F 版本根据 BS 684 章节 1.14、ISO 15305 以及 AOCS Cc 13e-92 方法进行测量。在底架的样本区内配备无色玻璃补偿片。

两个相邻的可视区

配备有两个通过观测管进行观察的相邻可视区。将样本区中的产品和对比区中的白色反射面并排放置，并提供良好的照明，然后对两者进行观察。

简单的颜色对比

通过一个简单的滑动支架将 Lovibond® 镜片移入对比区。这方便您比较通过样本或其反射产生的光线颜色。更换支架直到找到相互匹配为止。可以用 Lovibond® 单位表示样本的光线和颜色。

出色的颜色匹配

提供一系列支架中的中性色镜片。这些镜片可以放在样本区中，以便在产品亮度过高时减弱产品颜色，从而能够与 Lovibond® 红、黄或蓝色镜片更好地进行匹配。可以使用支架目视确定与样本光线的匹配，然后可以使用 Lovibond® 单位表示颜色。

确保 Lovibond® RYBN 颜色的准确性

Lovibond® Tintometer® 是唯一一家可以保证精准、有效的 Lovibond® RYBN 色度测量的公司。

只需简单保养即可实现最佳性能

Lovibond® Tintometer 是一种精密光学工具，即使经常遇到恶劣的工作条件，也应始终保持清洁，以确保精确性。因此，Model F 采用独特的

设计，能够以最小的成本和工作量轻松清洁和滤光。该设备的样本槽中有一个塑料内衬，有东西溢出时，可以将其取出进行清洁。可以定期更换，以保持内槽的洁白度。保持洁白度是颜色匹配准确性的重要特性。独立式滤光片进一步简化了清洁工作，并且还可以在需要时单独更换镜片（而不是整个支架）。

应用范围广泛

Model F 操作简便，并且可广泛应用于各种产品的色度测量，包括透光和不透光的固体产品、粉末以及糊剂（可能需要选配“固体”样本附加套件，用于反光产品的颜色分级）。

符合国际标准

可以购买到在外型上略有不同的设备，以满足不同应用的要求，以及在其官方的色度测量方法中详细指定设备的国家和国际标准化机构的要求。

行业

其他行业 | 化工行业 | 油气 | 食品和饮料行业

应用

石油和石蜡 | 食品和饮料 | 食用油和脂肪

Model F (BS 684), 带补偿片

Model F 是一款目视色度仪，专为 Lovibond® 滤光片的优化应用而设计，符合 Lovibond® 红色、黄色、蓝色和中性色。可以购买到在外型上略有不同的设备，以满足不同应用的要求，以及在其官方的色度测量方法中详细指定设备的国家和国际标准化机构的要求。

Technical Data

Applicable Standard	AOCS Cc 13e-92 AOCS Cc 13j-97 BS684 IS 548 (part 1)-2010 ISO 15305 ISO 27608 MS 252 : Part 16 MS 817 : Part 12
----------------------------	---

颜色类型	Transparent
光程	Up to 153 mm (6")
照明体	Approximates to daylight
便携性	便携式
一致性	CE
尺寸	330 x 230 x 410 mm

标准配置文本

- Model F 的外壳
- 全套配有 11 个支架，带有用于 Lovibond® 色标的永久彩色滤光片
 - (红色 0.1 - 0.9、1.0 - 9.0、10.0 - 70 ; 黄色 0.1 - 0.9、1.0 - 9.0、10.0 - 70 ; 蓝色 0.1 - 0.9、1.0 - 9.0、10.0 - 40 ; 中性色 0.1 - 0.9、1.0 - 3.0)
- 带白色 PTFE 参考标准的样本槽护套
- 额外的白色参考标准
- 一对备用灯泡
- 1 x 1/16", 1 x 1/8", 1 x 1/4", 1 x 1/2", 1 x 1" & 1 x 5/4" 矩形熔融玻璃比色杯

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙