


Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



TG 60 Gloss Meter



- 手持式半光仪设计用于提供快速、精确和准确的光泽度读数
- 3.5英寸大的触摸屏，高分辨率和全视角显示
- 数据存储容量为1000个数据集，可快速、轻松地比较数据
- 免费提供OnGloss软件--非常适合于详细的数据分析

货号: 403050

手持式和便携式

TG 60仅重350克，是完美的轻型便携式半光仪。其紧凑和符合人体工程学的设计提供了简单的单手操作，有助于防止操作员疲劳。提供1000次测量的可能性，8小时的电池寿命使TG 60可以在现场任何地方长时间使用。

校准

每台TG60都配有校准板和易于使用的屏幕校准指南，使整个过程对用户来说快速而简单。

免费软件

作为标准配置，TG60配备了免费的电脑软件。OnGloss软件可以进行详细的数据分析，然后通过可选的微型打印机附件进行分享或打印。

适用于多种标准

TG 60能够支持以下标准的光泽度。ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668和JIS Z 8741。

应用

塑料 | 日用品 | 涂料 | 纺织品

TG 60 Gloss Meter

TG 60是一款具有高端规格的入门级手持式半光亮仪。符合人体工程学的设计、灵活性和直观的触摸屏技术使TG 60在先进性方面与市场上任何手持式半光仪相当。使用60°的标准参考角度，TG 60是一般光泽测量的理想选择。

Technical Data

颜色类型	Opaque
显示	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
数据接口	USB RS 232
测量范围	0-10个光泽度单位，重现性±0.1个光泽度单位，重现性±0.2个光泽度单位。 10 - 100个光泽度单位，重现性±0.2个光泽度单位，重现性±0.5个光泽度单位。 100 - 300个光泽度单位，重现性±0.2%光泽度单位，重现性±0.5%光泽度单位。
Measuring Angle	60°
测量区域	9 x 15
测量范围	0 - 300 GU
Division Value	0.1 GU
内置存储器	Basic Mode: 1000
测量时间	0.5 s

电池寿命	> 1000 times (within 8 hours)
便携性	手提
多语言操作界面	英文
尺寸	160 x 90 x 75 mm

标准配置文本

- TG 60手持式半光亮仪
- OnGloss软件 (PC)
- 校准板
- USB电缆
- 外部直流电源
- 包含英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语和中文用户手册的U盘
- 坚固的手提箱

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙