

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



带示踪物的油品中的醞茜，路边测试，10 - 100 %

Determine Quinizarin in Marked Oils as Prescribed by HM Customs & Excise



- 快速、经济 & 便携的目视匹配
- 双视窗可提供精确的测量结果
- 保证恒定的光照度

货号: 422310

简单易用的路边测试

您现在可以通过简单的目视对比，在路边直接测量带示踪物的油品中醞茜是否符合英国海关和税务总署 (HM Customs and Excise) 的规定。

快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过使用合适的比色仪设备和色盘，快速对比样本和已校准、颜色稳定的标准玻璃。

双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜，它可以覆盖样本区和比较区，从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封，以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别（对比连续分级），这有助于区分颜色，并可以实现结果的高准确度。

保证恒定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+ 的一个可选配元件。它是一种标准化光源，可确保稳定的照明环境，以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元，无论在何种环境光线下，您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

更长的存储时间

Lovibond® 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃，它们颜色稳定，且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

请注意，我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘相兼容。

行业

油气

应用

石油和石蜡

带示踪物的油品中的醞茜，路边测试，10 - 100 %

比色仪 2000+ 是一个操作简便的入门级色度测量系统，可直接与色盘中的玻璃颜色进行比较。您只需要旋转色盘，即可获得相对于色标的下一个结果。

Technical Data

颜色类型	Transparent
便携性	手提

标准配置文本

- 坚固的外壳
- 1 x Lovibond® 2000+ 比色仪
- 1 x 12v 车载适配器电缆
- 1 x 日光灯 2000+ 比色仪
- 1 x 4/43A 标记油品的色盘
- 2 x 提取管 Cal.(5, 10, 105 ml)
- 2 x 塑料注射器 (2ml)
- 1 x 丁烷-1-醇溶液 (100 ml)
- 1 x 10% 氢氧化钠 (100 ml)
- 1 x 使用说明卡

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙