

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF329 铂-钴/Hazen-/APHA 单元

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 250 mg)



- 非常适用于测量浅黄色液体，例如水、油和化学品
- 快速、经济 & 便携的目视匹配设备
- 双视窗可提供精确的测量结果
- 保证恒定的光照度

货号: 433290

更高的灵敏度和精确度

Lovibond® AF329 特殊套装，专门用于目视颜色分级，范围为 0 - 250 mg Pt/l 的铂-钴色标/APHA 色标。通常用于测量浅黄色液体，例如水、油和化学品。目视对比纳氏比色管中的样本柱与预校准的标准颜色，以确定颜色。颜色标准已稳定显色，不受紫外线或极端环境条件的影响。因为相对不饱和的样本颜色，所以该套装采用长光程的 Nessleriser 系列，以提供更好的测量灵敏度和精确度。

快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过使用合适的比色仪设备和色盘，快速对比样本和已校准、颜色稳定的标准玻璃。

双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜，它可以覆盖样本区和比较区，从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封，以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别（对比连续分级），这有助于区分颜色，并可以实现结果的高准确度。

保证恒定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+ 的一个可选配件。它是一种标准化光源，可确保稳定的照明环境，以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元，无论在何种环境光线下，您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

更长的存储时间

Lovibond® 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃，它们颜色稳定，且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

请注意，我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘兼容。

行业

化工行业 | 医药行业 | 油气 | 食品和饮料行业

应用

化工产品 | 石油和石蜡 | 药品和化妆品 | 食用油和脂肪

AF329 铂-钴/Hazen-/APHA 单元

Lovibond® AF329 特殊套装，专门用于目视颜色分级，范围为 0 - 250 mg Pt/l 的铂-钴色标/APHA 色标。通常用于测量浅黄色液体，例如水、油和化学品。因为相对不饱和的样本颜色，所以该套装采用长光程的 Nessleriser 系列，以提供更好的测量灵敏度和精确度。比色仪 2000+ 是一个操作简便的入门级色度测量系统，可直接与色盘中的玻璃颜色进行比较。您只需要旋转色盘，即可获得相对于色标的下一个结果。

Technical Data

Applicable Standard ASTM D1209
ISO 6271

颜色类型 Transparent

便携性 手提

标准配置文本

- 1 x Nessleriser 日光灯 2000+
- 1 x Nessleriser 单元底座
- 1 x NSB 色标盘
- 1 x CAA 色标盘
- 1 x CAB 色标盘
- 1 x 2150 Nessleriser 单元本体
- 1 x 2250 Nessleriser 单元本体
- 1 x 对纳氏比色管 AF306P
- 1 x 对 250mm 纳氏比色管 DB420

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙