


# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF334

Measure Colour to Gardner Scale (ASTM D1544, ISO 4630) 1 - 18 Units



- 用于测量加德纳颜色的独立套装
- 快速、经济 & 便携的目视匹配
- 双视窗可提供精确的测量结果
- 保证恒定的光照度

货号: 433340

### 方便您根据加德纳色标轻松测量颜色

您只需要旋转色盘，直至找到最佳匹配的色标。

### 快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过使用合适的比色仪设备和色盘，快速对比样本和已校准、颜色稳定的标准玻璃。

### 双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜，它可以覆盖样本区和比较区，从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封，以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别（对比连续分级），这有助于区分颜色，并可以实现结果的高准确度。

### 保证恒定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+ 的一个可选配元件。它是一种标准化光源，可确保稳定的照明环境，以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元，无论在何种环境光线下，您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

### 更长的存储时间

Lovibond® 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃，它们颜色稳定，且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

请注意，我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘兼容。

### 行业

其他行业 | 化工行业 | 油气 | 食品和饮料行业

### 应用

石油和石蜡 | 食用油和脂肪

### AF334

使用双视窗比色仪 2000+ 是加德纳色标对比测量，并显示是否符合标准的最简单方法。该设备用于初期和末期生产过程中的质量控制。可靠且可重复的测试结果是保证最终产品质量以及最小化生产成本的关键。

### Technical Data

<b>Applicable Standard</b>	ASTM D1544 ASTM D6166
<b>颜色类型</b>	Transparent Translucent
<b>便携性</b>	手提

## 标准配置文本

- 1 x Lovibond 2000+ 比色仪
- 1 x 日光灯 2000+ 比色仪
- 1 x 4/30AS 加德纳色标盘
- 1 x 4/30BS 加德纳色标盘
- 2 x W680.0G.10mm 比色杯

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙