

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF335 USP 色标

Self-Contained Kit to Grade Pharmaceutical Solutions According to USP Colour



- 快速、经济 & 便携的目视匹配
- 双视窗可提供精确的测量结果
- 可保证稳定的光照度

货号: 433350

快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过使用合适的比色仪设备和色盘，快速对比样本和已校准、颜色稳定的标准玻璃。

双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜，它可以覆盖样本区和比较区，从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封，以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别（对比连续分级），这有助于区分颜色，并可以实现结果的高准确度。

可保证稳定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+ 的一个可选配元件。它是一种标准化光源，可确保稳定的照明环境，以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元，无论在何种环境光线下，您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

支持多个光程

标准版比色仪 2000+ 是短光程（最高至 40 mm）设备，适用于相对较暗的颜色。Nessleriser 系统是适用于较长光程的设备，它们方便您在光程合适的玻璃圆筒中调整样本柱。它们用于测量低于比较仪 2000 灵敏度的不饱和样本。

更长的存储时间

Lovibond® 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃，它们颜色稳定，且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

一台设备 - 100 片色盘

事实上有数百片玻璃盘可供您选择：从标准色标，例如 EBC（欧洲酿造协会）色标，到特殊色标，甚至是我们为客户制作的定制色标。不会面对任何挑战而束手无策。

可在现场即刻使用的集成套件

对于某些色标，我们还提供集成套件，其中包括开箱即可直接开始测量所需的一切。

请注意，我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘兼容。

行业

医药行业

应用

医药产品 | 药品和化妆品

AF335 USP 色标

比色仪 2000+ 是一个操作简便的入门级色度测量系统，可直接与色盘中的玻璃颜色进行比较。您只需要旋转色盘，即可获得相对于色标的下一个结果。

Technical Data

Applicable Standard USP 631

颜色类型 Transparent

便携性 手提

标准配置文本

- Kit Containing
- 1 x Lovibond® 2000+ Comparator
- 1 x Comparator Daylight 2000+
- 1 x 4/66A USP Disc Range A-E
- 1 x 4/66B USP Disc Range F-J
- 1 x 4/66C USP Disc Range K-O
- 1 x 4/66D USP Disc Range P-T
- 2 x W680/OG/40mm Cell (Cal 20ml)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙