

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### TB 250 WL



De TB 250 WL is ontworpen voor zowel mobiel gebruik als voor troebelheidsmetingen in het laboratorium. Een witte lichtbron wordt gebruikt om de metingen uit te voeren met behulp van 90° verstrooide lichtmethodes in overeenstemming met de EPA 180.1-norm. De ultramoderne, energiebesparende technologie maakt ca. 5000 troebelheidsmetingen mogelijk met één set AA-batterijen (4 stuks) en een lange levensduur van de lamp van 7 tot 10 jaar. De hoge nauwkeurigheid en zeer eenvoudige bediening zijn andere kenmerken van de TB 250 WL. Door de automatische meetbereikdetectie kunnen metingen direct over het gehele meetbereik worden uitgevoerd. Bovendien is het apparaat zeer eenvoudig in te stellen. Hiertoe dienen de meegeleverde troebelheidsstandaarden.

- Ideaal voor dagelijkse metingen, procescontrole of analyse ter plaatse
- Comfortabele bediening
- Eenvoudige instelling
- Automatische selectie van het meetbereik

Bestelnr.: 194200

#### Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

#### Applikation

Afvalwaterzuivering | Behandeling drinkwater | Controle zwembadwater

#### TB 250 WL

Dank u voor uw belangstelling voor de TB250 turbidimeter. Dit instrument wordt momenteel uit productie genomen omdat wij een technologisch geavanceerde, draagbare turbidimeter hebben ontwikkeld, de TB350, die in de komende weken beschikbaar zal zijn. Klik op de knop TB350 hieronder voor meer informatie.

De TB350 turbidimeter levert de meest betrouwbare metingen voor monsters met een laag tot hoog meetbereik, zonder aan nauwkeurigheid in te boeten. Hij is ideaal voor veldtoepassingen zoals distributiemonitoring, milieumonsters of klanten die een brede waaier van monsters testen.

Wij blijven accessoires en standaarden ondersteunen die zijn aangesloten op de TB250 turbidimeters.

#### Meetbereik

Test Name

Meetbereik

Turbidity

0.01 - 1100 NTU

## Technische gegevens

<b>Meetbeginsel</b>	Nefelometrisch (90° verstrooid licht)
<b>Meetbereik</b>	0,01 tot 1100 NTU
<b>Display</b>	groot lcd-scherm
<b>Bediening</b>	Voorwaardelijk zuur- en oplosmiddelbestendige polycarbonaatfolie
<b>Auto – OFF</b>	Ja
<b>IJking</b>	eenvoudige instelling met gebruik van T-CAL-standaarden
<b>Stroomvoorziening</b>	4 batterijen (AA)
<b>Draagbaarheid</b>	Draagbaar
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	0 - 50 °C bij een rel. luchtvochtigheid 0 - 90 % (niet-condenserend)
<b>Compliance</b>	CE
<b>Afmetingen</b>	95 x 45 x 210 mm
<b>Gewicht met verpakking</b>	(Basic unit)

Omschrijving	Bestelnr.
Set troebelheidsstandaarden T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU voor TB250 WL in plastic doos	194280
Set troebelheidsstandaarden T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU voor TB250 WL, navulverpakkingen	194281
Meetcuvetten met zwart deksel, set van 3	194290
Siliconenolie	194295
Reinigingsdoek	197635
Membraanfiltratieset voor monsterverwerking, 25 membraanfilters 0,2 micrometer, 2 spuitjes 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

## Leveromvang

- Troebelheidsmeter met witte lichtbron
- Meetbereik 0,01 - 1100 NTU volgens USEPA-goedkeuring
- 2 lege cuvetten
- 3 troebelheidsstandaarden
- 4 batterijen
- Gebruiksaanwijzing
- Garantieverklaring

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje