

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Thermoreactor RD 125

Vorbereitung voor de fotometrische bepaling



Bestelnr.: 2418940

Drie temperatuurbereiken

De reactor kan naar keuze op 100 °C, 120 °C of 150 °C worden gebruikt, telkens afhankelijk van het voor te bereiden monster.

Drie verschillende reactietijden

Met 30, 60 en 120 minuten staan drie verschillende reactietijden ter beschikking. Uw voordeel: Na afloop van deze tijd wordt het instrument automatisch uitgeschakeld

Grote cuvettenschacht

Rust de RD 125 uit met max. 24 ronde cuvetten van 16 mm.

Spanningswissel mogelijk

De RD 125 kan met verschillende spanningen worden gebruikt: Kies met de spanningskeuzeschakelaar aan de achterkant tussen 110 en 220 V.

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Thermoreactor RD 125

Flexibele thermoreactor voor de monstervorbereitung voor de fotometrische bepaling van CZV, totaal chroom, totaal fosfaat, totaal stikstof en TOC. Ontsluiting met drie temperatuurbereiken en drie voorgeprogrammeerde reactietijden mogelijk.

Technische gegevens

Auto – OFF	Ja
Stroomvoorziening	230 V / 50-60 Hz of 115 V / 50-60 Hz
Pieper	max. 88 dB (piëzozoemer)
voorgestelde temperatuur	100 / 120 / 150 °C
Opwarmingssnelheid	20 °C - 150 °C in 12 min
Tijdsinterval	30 / 60 / 120 / 120 / minuten en onbepakt
Bedrijfsomstandigheden	10-40 °C bij max. 85 % relatieve vochtigheid
Compliance	CE
Afmetingen	219 x 171 x 248 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Cuvethouder voor 10 ronde cuvetten ø 16 mm - Lovibond	418957
Pipettips, 1-5 ml (wit) 100 stuks	419066
Pipettips, 0,1-1 ml (blauw), 1000 stuks	419073
Automatische pipet, 1-5 ml	419076
Automatische pipet, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje