

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Терморектор RD 125

Подготовка к фотометрическому анализу



Номер заказа: 2418940

Три температурных диапазона

Реактор может работать при температуре 100°C, 120°C или 150°C - в зависимости от подготовленной пробы.

Три различных периода реакции

В распоряжении имеется три различных периода реакции составляющих 30, 60 и 120 минут. Ваше преимущество: По истечении этого времени прибор автоматически выключается

Большая ниша для кювет

Укомплектуйте RD 125 круглыми кюветами по 16 мм в количестве до 24 штук.

Возможность изменения напряжения

Прибор RD 125 можно эксплуатировать при различном напряжении: Выбор между 110 В и 220 В производится с помощью переключателя напряжения на задней панели.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Терморектор RD 125

Универсальный терморектор для подготовки проб в целях фотометрического определения ХПК, общего содержания хрома, фосфата, азота и органического углерода. Возможность обработки в трех температурных диапазонах и с тремя запрограммированными периодами реакции.

Технические данные

Auto – OFF	Да
Электроснабжение	230 В / 50-60 Гц или 115 В / 50-60 Гц
Бипер	макс. 88 дБ (пьезо-зуммер)
Предлагаемая температура	100 / 120 / 150 °C
Скорость нагрева	20 °C - 150 °C за 12 минут
Временной интервал	30 / 60 / 120 / 120 / минут и неограниченное время
Окружающие условия	10-40°C при макс. 85% относительной влажности воздуха
Соответствие	CE
Размеры	219 x 171 x 248 mm

Заголовок	Номер за-каза
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Наконечники для пипеток, 1-5 мл (белый) 100 штук	419066
Наконечники пипеток, 0,1-1 мл (синий), 1000 штук	419073
Автоматическая пипетка, 1-5 мл	419076
Автоматическая пипетка, 0,1-1 мл	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания