

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## EX 160

Лабораторные холодильники с взрывозащищенной внутренней камерой



- Взрывозащищенное исполнение
- Динамическая система охлаждения
- Плавное регулирование от 1°C до 15°C
- Цифровой температурный дисплей (наружный)

Номер заказа: 2422105

### Соответствие нормам

Наши лабораторные холодильники соответствуют Директиве по страхованию от несчастных случаев на производстве 213-850 профессионального страхового товарищества химической промышленности ("Безопасная работа в лабораториях") и поэтому имеют взрывозащищенное исполнение.

### Плавное регулирование температуры

Вне зависимости от необходимой температуры все наши лабораторные холодильники могут плавно регулироваться в диапазоне температур от 1 до 15°C. Комнатный термостат и мощный вентилятор внутри прибора обеспечивают равномерное распределение температуры. Благодаря цифровому дисплею вы можете постоянно следить за текущей температурой.

### Стабильность

Корпус наших лабораторных холодильников изготовлен из прочного стального листа. Дополнительное порошковое покрытие обеспечивает устойчивость к ударам и толчкам. Внутренняя камера выполнена из высокопрочного белого пластика, гарантирующего особую износостойкость.

### Эффективное использование энергии

Усиленная изоляция и использование эффективных компонентов открывают новые возможности: Лабораторные холодильники Lovibond® отличаются высочайшей эффективностью использования энергии. Модели EX 300 и EX 490 имеют функцию остановки вентилятора: При открытии двери вентилятор отключается.

### Свободный выбор ограничителя хода двери

В серийном исполнении дверь оснащается правосторонним ограничителем хода двери, который при желании легко переносится на левую сторону. К тому же дверь можно закрыть на ключ.

## Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

## EX 160

Взрывозащищенное исполнение, эффективность использования энергии и практичное оснащение - это всего лишь три характеристики лабораторных холодильников из целого ряда возможных. Холодильники запираются на замок и могут плавно регулироваться в диапазоне температур от 1 до 15°C.

## Технические данные

<b>Обслуживание</b>	Механическое управление с помощью поворотного регулятора
<b>Электроснабжение</b>	220 - 240 V / 50 Hz
<b>Полезное содержание</b>	160 L
<b>Потребление энергии</b>	approx. 0.898 kWh / 24 h
<b>Уровень звуковой мощности</b>	47 dB
<b>Климатический класс</b>	EX 160 : SN, 10 °C - 32 °C EX 220, EX 300, EX 160 : SN-T, 10 °C - 43 °C
<b>Охлаждающее средство</b>	R600a
<b>Охлаждение/нагрев</b>	Динамически
<b>Размораживание</b>	Автоматика, отведение конденсата в приемную емкость во внутреннем помещении
<b>Диапазон температур</b>	Плавно, 1°C - 15°C
<b>Maximum Temperature Fluctuation</b>	7.4 °C
<b>Temperature Gradient</b>	10.2 °C

<b>Грузоподъемность, площадь хранения</b>	40 kg
<b>Прочее оборудование</b>	Стандартная дверь
<b>Материал боковой стенки</b>	Сталь
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Дверной материал</b>	Сталь
<b>Соответствие</b>	CE
<b>Размеры</b>	600 x 860 x 600 mm
<b>Внутренние размеры</b>	513 x 702 x 441 mm
<b>Вес с упаковкой</b>	41 kg

Заголовок	Номер заказа
Приемный поддон безопасности (PP) для EX 160	422155
Стеклянная полка для EX 160	422165

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies