

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD30 EC



- Прозрачная крышка для удобства обслуживания и хранения
- Идеальная конструкция крышки для устойчивой подставки
- Цвета и символы дисплея для удобства использования
- Новые многопараметрические модели для индивидуальных требований к измерениям

Номер заказа: 720030

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

SD30 EC

Благодаря водонепроницаемому корпусу Pocket Tester идеально подходит для регулярных проверок на промышленных предприятиях или в плавательных бассейнах.

Кроме того, прозрачная крышка не только обеспечивает надежную подставку для Pocket Tester при ежедневном использовании, но и облегчает уход за электродами. Трехцветная светодиодная подсветка - синяя, зеленая и красная - и новые значки на дисплее делают тестер простым в использовании и интуитивно понятным в управлении. Использование энергосберегающих светодиодов и 4 батареек типа AAA значительно увеличивает срок службы тестеров новой серии Pocket Tester - до 2000 часов.

Благодаря входящему в комплект шнуру каждый тестер серии SD можно удобно носить на шее или прикрепить к карману, поясу или ремню с помощью клипсы на головке тестера, что позволяет брать его с собой куда угодно, не утомляя рук.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|--------------|--------------------|
| Conductivity | 0.01 - 20.00 mS/cm |
| Salinity | 0.01 - 10 g/L |
| TDS | 0.01 - 20.00 ppt |
| Temperature | 0 - 50 °C |

Технические данные

| | |
|---------------------------------------|---|
| Диапазон измерений | Conductivity 0.01-20.00 mS/cm; Salinity 0.01-10 g/L; TDS 0.01-20.00 ppt; Temperature 0-50°C |
| Точность | Con/TDS/Salt: ± 1 % FS Temperature: ± 0.5 °C |
| Дисплей | 3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green: calibration, red: alarm) |
| Auto – OFF | Да |
| Юстировка | 1- или 2-точечная регулировка для автоматического режима Стандарт: 1413 мкСм/см или Стандарт: 12,88 мСм/см до 2-точечной настройки для ручного режима ± 50% от отображаемого значения |
| Электроснабжение | 4 микробатареи (AAA) |
| Срок службы батареи | > 2000 h |
| Переносимость | Портативный |
| Компенсация температуры | Автоматика |
| Разрешение измеренных значений | Auto Scale - Con 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt |
| Resolution Temperature | 0.1 °C |
| Calibration Points | 1- 3 |
| Buffer Auto Recognition | Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm |
| Calibration Indicator | Да |
| Stability Indicator | Да |
| Auto-Hold Function | Да |

| | |
|-----------------|------------------|
| Alarm Limits | Да |
| Соответствие | CE |
| Размеры | 40 x 40 x 180 mm |
| Вес с упаковкой | 268 g |

Объем поставки

- Измеритель в прочном пластиковом корпусе с вешалкой
- 4 батарейки
- Шнурок
- Буферные таблетки рН 4, 7, 10 (1 стрип по 10 таблеток в каждом)
- 3 М КCl раствор для хранения рН/ ORP
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация
- Сертификат соответствия

| Заголовок | Номер заказа |
|--|--------------|
| Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук | 1950026 |
| Раствор для настройки измерения проводимости (1413 мкСм) и общей минерализации (988 ррm) | 467642 |
| Раствор для настройки измерения проводимости (12,89 мСм) и общей минерализации (9,02 ррth) | 467643 |
| Запасной электрод для SD30 EC | 720035 |

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания