

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirect Con 110



- Высокая точность измерения
- Небольшой вес
- Защитное армирование
- Цифровой индикатор

Номер заказа: 722310

### Разнообразие параметров

Измерительные приборы серии SensoDirect 110 можно использовать для измерения значения pH, содержания солей и электрической проводимости.

### Защитный корпус

Защитное армирование гарантирует не только возможность надежного захвата при переноске, но и защиту от падения. Подставка, прикрепленная к задней части корпуса, может также использоваться в качестве вешалки или зажима для ремня.

### Наличие функции "удержания"

Благодаря этой функции полученные данные практически "замораживаются" на дисплее. Это не только облегчает считывание результатов, но и повышает их воспроизводимость.

### Автоматическая проверка батареи

Во избежание неприятных сюрпризов уровень заряда батареи постоянно контролируется. Таким образом, вы всегда сможете вовремя произвести ее замену.

### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### SensoDirect Con 110

Высококачественный ручной измерительный прибор с питанием от батареи для определения проводимости. Вариативность применения и удобство эксплуатации

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Conductivity	0.001 - 1.999 mS/cm
Conductivity	0.01 - 19.99 mS/cm

### Технические данные

Диапазон измерений	0,001 - 1,999 мСм/см, 0,01 - 19,99 мСм/см
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	Блок 9 В
Переносимость	Портативный
Класс защиты	IP 30
Соответствие	CE
Размеры	110 x 34 x 208 mm

## Объем поставки

- Базовый блок
- Батарея
- Электрод для измерения проводимости
- Гарантийная декларация
- Руководство по эксплуатации

Заголовок	Номер заказа
Раствор для настройки 1413 мкСм/см, 500 мл, соответствует стандартам Н.И.С.Т.	722250
Элемент для измерения проводимости, кабель длиной ок. 1 м	724400
Корфр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect Con 110	725040
Раствор проводимости (1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726654
Раствор проводимости (12,88 мС/см) - 90 мл - прослеживается до N.I.S.T.	726684

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies