

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TB 250 WL



- Günlük ölçümler, proses kontrolü ve yerinde analiz için ideal
- Konforlu kullanım
- Kolay ayarlama
- Otomatik ölçüm aralığı seçimi

Ürün No: 194200

TB 250 WL, hem mobil kullanıma, hem de laboratuardaki bulanıklık ölçümüne uygun olarak tasarlanmıştır. Ölçümlerin, EPA 180.1 standardına uygun olarak, 90° yayılan ışık metodu aracılığıyla yapılmasını sağlayan bir beyaz ışık kaynağı kullanılır. En modern akım tasarrufu sağlayan teknoloji, bir set AAA pille (4 adet) ve lambaların 7 ila 10 yıllık yüksek kullanım ömrü ile yaklaşık 5000 bulanıklık ölçümü yapmaya olanak sağlar. Yüksek doğruluk ve çok kolay kullanım, TB 250 WL'nin diğer özellikleridir. Ölçümler, otomatik ölçüm aralığı algılama özelliği sayesinde direkt olarak tüm ölçüm aralığı boyunca gerçekleştirilebilir. Ayrıca cihaz çok kolay ayarlanır. Bu amaçla, birlikte verilen bulanıklık standartlarından faydalanılır.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Atık Su Arıtma | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıtma

TB 250 WL

TB250 türbidimetreye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa sunulacak olan teknolojik olarak gelişmiş, taşınabilir bir türbidimetre olan TB350'yi geliştirdiğimiz için bu cihaz şu anda durduruldu. Daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki TB350 düğmesine tıklayın.

TB350 türbidimetre, doğruluktan ödün vermeden düşük aralıklı ve yüksek aralıklı numuneler için en güvenilir ölçümleri sunar. Dağıtım izleme, çevresel numuneler veya çok çeşitli numuneleri test eden müşteriler gibi saha uygulamaları için idealdir.

TB250 türbidimetrelere bağlı aksesuarları ve standartları desteklemeye devam edeceğiz.

Ölçüm Aralığı

Test Name

Turbidity

Ölçüm Aralığı

0.01 - 1100 NTU

Teknik Veri

Ölçüm Prensipleri	Nefelometrik (90° yayılan ışık)
Ölçüm Aralığı	0,01 ila 1100 NTU
Ekran	büyük LCD ekran
Kullanım	Koşullu aside ve solventlere dayanıklı polikarbonat folyo
Auto – OFF	Evet
Kalibrasyon	T-CAL standartları kullanılarak kolay ayarlama
Güç Kaynağı	4 pil (AA)
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Çevre Koşulları	% 0 - 90 bağıl nemde 0 - 50 °C (yoğuşmasız)
Uygunluk	CE
Boyutlar	95 x 45 x 210 mm
Ambalajlı Ağırlık	(Basic unit)

Başlık	Ürün No
Bulanıklık standartları seti T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU TB250 WL için plastik kutuda	194280
Bulanıklık standartları seti T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU TB250 WL için, yeniden doldurma paketleri	194281
Siyah kapaklı ölçüm küvetleri, 3'lü set	194290
Silikon Yağ	194295
Temizleme Bezi	197635
Numune işleme için diyaframlı filtreleme seti, 25 diyaframlı filtre 0,2 mikrometre, 2 enjektör 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Teslimat Kapsam Metni

- Beyaz ışık kaynağı
- USEPA onayına uygun 0,01 – 1100 NTU ölçüm aralığı
- 2 boş küvet
- 3 bulanıklık standardı
- 4 pil
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya