

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Termoreaktör RD 125

Küvet testinin parçalanması için



Ürün No: 2418940

Üç sıcaklık aralığı

Reaktör, hazırlanacak numune bağlı şekilde ve tercihe bağlı olarak 100°C, 120°veya 150°C'de çalıştırılabilir.

Üç farklı reaksiyon süresi

30, 60 ve 120 dakika ile üç farklı reaksiyon süresi kullanıma sunulmuştur. Avantajınız: Bu süre dolduktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır

Büyük küvet kanalı

24 adede kadar 16 mm'lik yuvarlak küvetler RD 125 ile doldurulur.

Gerilim değişimi mümkündür

RD 125 farklı gerilimlerle çalıştırılabilir: Arka taraftaki gerilim değiştirme düğmesi ile 110 V ve 220 V arasından seçim yapabilirsiniz.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Termoreaktör RD 125

CSB, toplam krom, toplam fosfat, toplam azot ve TOC'nin fotometrik tespiti için numune hazırlamada kullanılan esnek termoreaktör. Üç sıcaklık aralığı ve ön programlı üç reaksiyon süresi ile parçalama mümkündür.

Teknik Veri

Auto – OFF	Evet
Güç Kaynağı	230 V / 50-60 Hz veya 115 V / 50-60 Hz
Alarm	maks. 88 dB (Piezo siren)
Önerilen Sıcaklık	100 / 120 / 150 °C
Isıtma Oranı	12 dakika içinde 20 °C - 150 °C
Seçilen Zaman	30 / 60 / 120 / 120 / dakika ve sürekli çalışma
Çevre Koşulları	maks. % 85 bağıl nemde 10-40 °C
Uygunluk	CE
Boyutlar	219 x 171 x 248 mm

Başlık	Ürün No
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm	418957
Pipet uçları, 1-5 ml (beyaz) 100 adet	419066
Pipet uçları, 0,1-1 ml (mavi), 1000 adet	419073
Otomatik pipet, 1-5 ml	419076
Otomatik pipet, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya