

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect Con 110 (set)



- Yüksek ölçüm doğruluğu
- Düşük ağırlık
- Koruyucu muhafaza
- Dijital gösterge

Ürün No: 722300

Çeşitli parametreler

SensoDirect 110 serisi ölçüm cihazları ile pH değeri, tuz miktarı ve iletkenlik ölçülebilir.

Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

"Tutma" fonksiyonu dahil

Elde edilen veriler, bu fonksiyon aracılığıyla pratik bir şekilde ekranda "dondurulur". Bu, sadece sonuçların okunmasını kolaylaştırılmaz, aynı zamanda böylece tekrarlanabilirlik de iyileşir.

Otomatik pil kontrolü

Pille ilgili sinir bozucu sürprizler yaşanmaması için dolum seviyesi sürekli denetlenir. Böylece pili her zaman vaktinde değiştirebilirsiniz.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

SensoDirect Con 110 (set)

İletkenlik değerini belirlemek için nitel olarak yüksek kaliteli, pille çalışan el tipi ölçüm cihazı.

Uygulamada çok yönlü ve kullanımda kullanıcı dostu

Ölçüm Aralığı

| Test Name | Ölçüm Aralığı |
|--------------|---------------------|
| Conductivity | 0.001 - 1.999 mS/cm |
| Conductivity | 0.01 - 19.99 mS/cm |

Teknik Veri

| | |
|----------------|---|
| Ölçüm Aralığı | 0,001 - 1,999 mS/cm, 0,01 - 19,99 mS/cm |
| Auto – OFF | Evet |
| Güç Kaynağı | 9 V-blok |
| Taşınabilirlik | Taşınabilir |
| Koruma Sınıfı | IP 30 |
| Uygunluk | CE |
| Boyutlar | 110 x 34 x 208 mm |

Teslimat Kapsam Metni

- Cihaz, sağlam plastik çantada yer alır
- PİL
- İletkenlik elektrotu
- Garanti beyanı
- Kullanım kılavuzu

| Başlık | Ürün No |
|---|---------|
| Kalibrasyon çözeltisi 1413 µS/cm, 500 ml, N.I.S.T'ye göre izlenebilir | 722250 |
| İletkenlik ölçüm hücresi, yaklaşık 1 m kablo | 724400 |
| SensoDirect Con 110 için süngerli çanta | 725040 |
| İletkenlik Çözeltisi (1413 µS/cm) - 90 ml - N.I.S.T. | 726654 |
| İletkenlik Çözeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T. | 726684 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya