

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Nessleriser 2250 底座外壳，带纳氏比色管 DB 420

提供 400 多种不同颜色的色盘



- 提供 400 多种不同颜色的色盘
- 有色和混浊样本的补偿
- 保证玻璃滤色片的耐用性
- 集成棱镜

货号: 172170

可用于不同的应用

Nessleriser 2250用途广泛：它既可用于游泳池，也可用于研究中心、大学或一般饮用水处理。

日光灯

为了使您能在不利的能见度条件下始终安全、稳定地进行测量，本套仪器配备了一个主日光装置，因此无论您在哪里测量，照明条件始终保持不变。

集成棱镜

集成棱镜在视觉上使色盘的玻璃标准和彩色样品进入视野。

行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 能源 | 食品和饮料行业

Nessleriser 2250 底座外壳，带纳氏比色管 DB 420

Nessleriser 2250是一个多功能的比色系统，用于颜色测量和水分析。操作舒适，不影响准确性和再现性。Nessleriser 2250可用于多种用途。游泳池、研究或饮用水处理只是几个例子。

标题	货号
日光灯，电源供电运行	171020
Nessleriser 基础设备的三脚架	172180
一对纳氏管，113 mm 光程，50 ml，AF 306	353060
一对纳氏管，113 mm 光程，带浸入式销，DB 420	353080
AF 315 纳氏比色管用于测定氧气，以及色盘 NOE (1 件)	353150
一对纳氏管，250 mm 光程，带浸入式销，DB 420	354200