

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## TB 250 WL



TB 250 WL 专为移动应用以及实验室中的浊度测量而设计。采用白色光源，根据 EPA 180.1 标准，通过 90° 散射光方法执行测量。依靠最先进的节能技术，可使用一组 AA 电池（4 块）进行大约 5000 次的浊度测量，灯的寿命长达 7 至 10 年。TB 250 WL 具有高精度和易操作性的特点。通过自动量程检测，可以在整个量程范围内直接测量。此外还可以非常轻松地校准设备。随附的浊度标准便针对这一目的。

- 适用于日常测量、过程控制或现场分析
- 操作舒适
- 易于校准
- 自动量程选择

货号: 194200

### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### 应用

污水处理 | 泳池水质控制 | 饮用水处理

### TB 250 WL

感谢您对TB250浊度仪的关注。该仪器目前已经停产，因为我们已经开发了一种技术先进的便携式浊度仪，即TB350，将在未来几周上市。请点击下面的TB350按钮以获得更多信息。

TB350浊度仪为低量程到高量程的样品提供最可靠的测量，而不牺牲精度。它是现场应用的理想选择，如分销监测、环境样品或测试各种样品的客户。

我们将继续支持附属于TB250浊度仪的附件和标准。

### 测量范围

Test Name	测量范围
浊	0.01 - 1100 NTU

## Technical Data

测量原理	散射浊度测定法 ( 90° 散射光 )
测量范围	0.01 至 1100 NTU
显示	大型 LCD 显示屏
操作	有条件耐酸和耐溶剂的聚碳酸酯薄膜
Auto – OFF	是
校准	应用 T-CAL 标准轻松校准
电源	4个电池 (AA)
便携性	手提
环境条件	0 - 50 °C , 相对湿度 0 - 90 % ( 非冷凝 )
一致性	CE
尺寸	95 x 45 x 210 mm
带包装的重量	(Basic unit)

标题	货号
浊度标准 T-CAL 套件 0.02, 10, 1000 NTU , 用于TB250 WL的塑料盒中	194280
浊度标准 T-CAL 套件 0.02, 10, 1000 NTU 用于TB250 WL , 补充装	194281
带黑色盖子的测量比色杯 , 3 件套	194290
硅油	194295
清洁布	197635
用于样本处理的薄膜过滤套件 , 25 个薄膜过滤器 0.2 微米 , 2 个注射器 20 ml	366170
T-CAL® 标准 , 4000 NTU , 125 ml	48012912
T-CAL® 标准 , 4000 NTU , 500 ml	48012950

## 标准配置文本

- 白色光源
- 根据美国环保局 USEPA 的认可标准 , 量程为 0.01 - 1100 NTU
- 2 个空比色杯
- 3 个浊度标准
- 4 块电池
- 操作说明
- 保修声明

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙