

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



ET 750

Floc-Tester 絮凝测试仪具备无级可调的搅拌速度，用于实验室和移动应用



Floc Tester 絮凝测试仪专为各种应用而设计 - 例如用于测试絮凝剂或沉淀剂的效率。

供实验室使用

在线设计让用户可以轻松视觉对比多个样本。外壳采用环氧树脂涂层并经过测试，提供出色的耐化学腐蚀性和耐腐蚀性。防滑底部使杯体在运行期间保持稳定。

两个数字显示屏

前端有两个显示屏。一个显示了每分钟的转数，另一个显示了剩余的测试时间。

通用电源

通过低功率电源 (6W)，可连接设备和世界上所有频率和电压 (100 - 240 V / 50 - 60 Hz)。设备随附适用于美国、欧盟和英国的适配器。

搅拌速度控制

通过前面板，可以为每个位置选择 10 至 300 rpm 的相同搅拌速度，实际速度在相应显示屏上显示。此外搅拌棒的高度可调，无需工具。

定时器功能

可以针对特定的分钟数 (最多 999)、小时数 (最多 99) 或连续运行设置定时器。当定时器时间已到，设备将自动关闭，从而可以在无人值守的情况下运行设备。

发光背景

照亮玻璃后方的面板 - 因此可以轻松视觉对比样本。

- 无级可调的搅拌速度
- 数字显示
- 搅拌叶片的高度调节
- 定时器

货号: 2419160

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 食品和饮料行业

ET 750

ET 740 和 ET 750 Floc Tester 絮凝测试仪可提供 4 或 6 个搅拌位置，并具备多种功能，是实验室应用的理想之选。

Technical Data

电源	100 - 240 V / 50-60 Hz
计时器	0 - 999 分钟或 0-99 小时 (连续)
搅拌位	6
搅拌速率控制	每分钟 10 - 300 转
一致性	CE
尺寸	347 x 260 x 935 mm

标准配置文本

- 含 6 个搅拌点
- 10-300 rpm 速度控制器
- 数字显示速度和时间
- 可切换照明
- 说明书
- 保修声明

标题	货号
玻璃量杯 1000 ml	419165
PP 量杯 1000 ml制成	419166

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙