

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 140 G



- 在 2 °C 至 40 °C 的温度范围内无级可调，以 0.1 °C 为增量。
- 低能耗
- 含实际/额定值显示的发光 LED 显示屏
- 针对 20 °C 下的 BOD 测定进行优化

货号: 2438210

可多样化应用

无论是温控的样本存储，或是废水分析中的 BOD 测定，我们的恒温柜都是您的首选。内置的温度控制器符合 EMC 指令 IEC 61326 (“测量、控制和实验室用电气设备”)。

连续的温度控制

恒温柜可实现连续的温度控制。在 2 - 40°C 的范围内，可采用 0.1°C 为增量调节温度。

内部电源接口

由于内部装有多插座，因此外部设备的使用完全不存在问题

能源效率

高效元件和更高的绝缘性确保了低功耗。

灵活可变

您可以选择 3 种带钢门的型号 (有效容量为 135、255 和 445 l) 和 2 种带玻璃门的型号 (有效容量为 140 或 255 l)

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

TC 140 G

完美适用于工业和研究中的诸多不同应用。恒温箱的温度可通过最小增幅单独调节 - LED 显示屏方便您随时控制现状。六种型号采用不同有效容量和玻璃门或钢门。

Technical Data

| | |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 显示 | 发光 LED 显示器 |
| 操作 | 防水薄膜面板, 2 个触觉反馈按键 |
| 电源 | 220 - 240 V / 50 Hz |
| 净容积 | 140 L |
| 功耗 | 大约 1,61 kWh/ 24h |
| 气候类型等级 | SN ₁ + 10 °C 至 + 32 °C |
| 冷却剂 | R600a |
| 插口 | 4 |
| 温度范围 | + 2 °C 至 + 40 °C, 调节增量为 0.1 °C |
| 温度容量 | 用于 BOD (T = 20 °C ± 1 °C, 根据 EN 1899 标准)。 |
| Interior Light | 日光灯管 |
| Shelf Loading Capacity | 45 kg |
| 适合置于 | 是 |

| | |
|------|--------------------|
| 其他设备 | Glass Door |
| 一致性 | CE |
| 尺寸 | 600 x 850 x 600 mm |
| 外部尺寸 | 513 x 702 x 441 mm |

| 标题 | 货号 |
|--------------------------------------------------|-----------|
| TC 135 S、TC 140 G 的温度控制单元 | 2428201-2 |
| 木质包装, 用于 TC 135 S, TC 140 G (IPPC 标准 - ISPM15) | 425768 |
| TC 135 S, TC 140 G 的滑动栅格 | 425791 |
| 热插入单元备用板 | 427542 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙