

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 715 G



- 在 2 °C 至 40 °C 的温度范围内无级可调，以 0.1 °C 为增量。
- 低能耗
- 含实际/额定值显示的发光 LED 显示屏
- 针对 20 °C 下的 BOD 测定进行优化

货号: 2438260

可多样化应用

无论是温控的样本存储，或是废水分析中的 BOD 测定，我们的恒温柜都是您的首选。内置的温度控制器符合 EMC 指令 IEC 61326 (“测量、控制和实验室用电气设备”)。

连续的温度控制

恒温柜可实现连续的温度控制。在 2 - 40°C 的范围内，可采用 0.1°C 为增量调节温度。

内部电源接口

由于内部装有多插座，因此外部设备的使用完全不存在问题

能源效率

高效元件和更高的绝缘性确保了低功耗。

灵活可变

您可以选择 3 种带钢门的型号 (有效容量为 135、288 和 488 l) 和 2 种带玻璃门的型号 (有效容量为 140 或 288 l)

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

TC 715 G

完美适用于工业和研究中的诸多不同应用。恒温箱的温度可通过最小增幅单独调节 - LED 显示屏方便您随时控制现状。六种型号采用不同有效容量和玻璃门或钢门。

Technical Data

显示	发光 LED 显示器
操作	防水薄膜面板，2 个触觉反馈按键
电源	220 - 240 V / 50 Hz
净容积	288 L
功耗	大约 1.24 kWh/ 24 h
气候类型等级	5; SN-T, + 10 °C 至 + 40 °C
冷却剂	R600a
插口	7
温度范围	+ 2 °C 至 + 40 °C，调节增量为 0.1 °C
温度容限	+/- 1 °C，指定用于搅拌后的 500 ml 水样。用于 BOD (T=20°C±0.5°C)
Interior Light	Fluorescent tube
储存空间	4 插入式格栅板
Shelf Loading Capacity	45 kg
适合置于	否
其他设备	Glass Door

环境条件	最佳环境温度 25 °C 工作温度 20 °C
一致性	CE
尺寸	654 x 1684 x 600 mm
外部尺寸	480 x 1460 x 475 mm

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙