

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TB 211 IR

带USB接口



结构紧凑的Lovibond®红外浊度测量仪TB 211 IR用于快速和准确的现场分析。它的测量是按照EN ISO 7027规定的，散射光的角度为90°。测量范围广，从0.01到1100 TE/F = NTU = FNU，检测极限为0.01 NTU，可以在不同领域使用该仪器，从饮用水到废水。由于测量是通过红外光进行的，所以有色和无色的水样都可以测量。通过USB接口TB211 IR可以将测量结果直接传输到电脑上，这很容易设置。必要的USB电缆已经是交货的一部分。

- USB接口
- 范围0.01 - 1100 NTU
- 测量符合EN ISO 7027标准
- 用90°角的红外光进行测量

货号: 266030

行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 市政 | 油气 | 泳池服务 | 海洋工业

应用

污水处理 | 泳池水质控制 | 饮用水处理

TB 211 IR

一个紧凑的仪器，用于可靠和简单地测定浊度。一个可存储125组数据的环形存储器和一个USB接口保证了有效的数据管理。

测量范围

Test Name	测量范围
浊	0.01 - 1100 NTU

Technical Data

光学性质	temperaturecompensated LED ($\lambda = 860 \text{ nm}$) and photosensor amplifier in water proof sample chamber, infrared light
测量原理	nephelometric (90° scattered light)
测量范围	0,01-1100 NTU (Autorange)
精度	读数的 $\pm 2,5 \%$, 或 $\pm 0.01 \text{ NTU}$, 以较大者为准, 在 0.01 - 500 NTU范围内; 测量值的 $\pm 5 \%$, 范围为 500-1000 NTU
显示	backlit LCD
数据接口	Micro-USB
操作	polycarbonate membrane, splash proof
Auto – OFF	是
内置存储器	internal ring memory for 125 data sets
电源	9 V-方块电池
时钟	实时时钟和日期
便携性	手提
一致性	CE
尺寸	110 x 55 x 190 mm
带包装的重量	(Basic unit)

标准配置文本

- 仪器装在手提箱中
- 4个浊度标准 (< 0,1, 20, 200 和 800 NTU) 。
- 9V电池
- 2个带盖小瓶 ($\varnothing 24 \text{ mm}$) 。
- USB电缆1.5米
- 保修信息
- 合格证书
- 使用说明书

标题	货号
浊度标准 T-CAL 套件 (<0.1, 20, 200, 800 NTU)	194150
整体式电池 9 伏	1950012
清洁布	197635
带黑色盖子的试样瓶, 高 55 mm, 直径 24 mm, 12 件套	197655
测量井盖	19801119
电缆	19802509
T-CAL® 标准, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL® 标准, 4000 NTU, 500 ml	48012950
Factory calibration certificate ISO 9001 for TB210 IR/TB 211 IR/TB300 IR	999765

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙