

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD10 pH



- 透明盖子便于维护和储存
- 理想的盖子设计，支架稳定
- 显示颜色和符号，使用方便
- 新型多参数型号，满足个性化测量需求

货号: 720010

行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 家庭泳池 | 市政 | 海洋工业

应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 锅炉水 | 饮用水处理

SD10 pH

袖珍测试仪具有防水外壳，是工业厂房或游泳池定期检查的理想之选。

此外，透明的盖子不仅在日常使用中为袖珍测试仪提供了一个安全的支架，而且使电极的维护更加方便。三色 LED 照明系统（蓝、绿、红）和新的显示图标使测试仪使用方便，操作直观。节能 LED 和 4 节 AAA 电池的使用大大延长了新型袖珍测试仪系列的使用寿命，最长可达 2000 小时。

通过附带的挂绳，每个 SD 系列测试仪都可以舒适地挂在脖子上，或用测试仪头部的夹子夹在口袋、腰带或皮带上，这样就可以随身携带，而不会累手。

测量范围

Test Name	测量范围
pH	0 - 14
pH (mV)	-1000 - 1000
Temperature	0 - 50 °C

Technical Data

精度	pH: ± 0.01 (± 1 digit) pH (mV): ± 0.2 % FS Temperature: ± 0.5 °C
显示	3 coloured backlit LCD (blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto - OFF	是
电源	4个Micro电池 (AAA)
电池寿命	> 2000 h
便携性	手提
解析度	pH: 0.01 ; pH (mV): 1
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1-3
Buffer Auto Recognition	USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH
Calibration Indicator	是
Stability Indicator	是
Auto-Hold Function	是
Alarm Limits	是
一致性	CE
尺寸	40 x 40 x 180 mm
带包装的重量	268 g

标准配置文本

- 仪表装在一个坚固的塑料盒中，带衣架
- 4 节电池
- 挂绳
- pH 4、7、10 缓冲片（各 1 条，每条 10 片）
- 用于 pH/ORP 的 3 M KCl 储存溶液
- 使用手册
- 保修声明
- 合格证书

标题	货号
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄，1 升，可回溯至 N.I.S.T.	721254
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝，1 升，可回溯至 N.I.S.T.	721256
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液，25 毫升	726402
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液，100 毫升	726404

标题	货号
微电池 (AAA)，4 件套	1950026
量杯，100 ml	384801
软化水	461275
缓冲平板电脑 pH 10	515600BT
缓冲平板电脑 pH 10	515601BT
缓冲平板电脑 pH 7	515610BT
缓冲平板电脑 pH 7	515611BT
缓冲平板电脑 pH 4	515620BT
缓冲平板电脑 pH 4	515621BT
用于 SD10 pH 的替换电极	720015
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721247
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721248
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721249
pH-缓冲溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红，1 升，可回溯至 N.I.S.T.	721252

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙