


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD30 EC



- 透明盖子便于维护和储存
- 理想的盖子设计，支架稳定
- 显示颜色和符号，使用方便
- 新型多参数型号，满足个性化测量需求

货号: 720030

行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 泳池服务 | 海洋工业 | 食品和饮料行业

SD30 EC

袖珍测试仪具有防水外壳，是工业厂房或游泳池定期检查的理想之选。此外，透明的盖子不仅在日常使用中为袖珍测试仪提供了一个安全的支架，而且使电极的维护更加方便。三色 LED 照明系统（蓝、绿、红）和新的显示图标使测试仪使用方便，操作直观。节能 LED 和 4 节 AAA 电池的使用大大延长了新型袖珍测试仪系列的使用寿命，最长可达 2000 小时。

通过附带的挂绳，每个 SD 系列测试仪都可以舒适地挂在脖子上，或用测试仪头部的夹子夹在口袋、腰带或皮带上，这样就可以随身携带，而不会累手。

测量范围

Test Name	测量范围
Conductivity	0.01 - 20.00 mS/cm
Salinity	0.01 - 10 g/L
TDS	0.01 - 20.00 ppt
Temperature	0 - 50 °C

Technical Data

测量范围	Conductivity 0.01-20.00 mS/cm; Salinity 0.01-10 g/L; TDS 0.01-20.00 ppt; Temperature 0-50°C
精度	Con/TDS/Salt: ± 1 % FS Temperature: ± 0.5 °C
显示	3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto – OFF	是
校准	1 或者 2 点校准
电源	4个Micro电池 (AAA)
电池寿命	> 2000 h
便携性	手提
温度补偿	自动
解析度	Auto Scale - Con 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1- 3
Buffer Auto Recognition	Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm
Calibration Indicator	是
Stability Indicator	是
Auto-Hold Function	是
Alarm Limits	是
一致性	CE
尺寸	40 x 40 x 180 mm
带包装的重量	268 g

标准配置文本

- 仪表装在一个坚固的塑料盒中，带衣架
- 4 节电池
- 挂绳
- pH 4、7、10 缓冲片 (各 1 条，每条 10 片)
- 用于 pH/ORP 的 3 M KCl 储存溶液
- 使用手册
- 保修声明
- 合格证书

标题	货号
微电池 (AAA), 4 件套	1950026
电导率 (1413 μ S) 和 TDS (988 ppm) 校准溶液	467642
电导率 (12.89 mS) 和 TDS (9.02 ppth) 校准溶液	467643
更换电极用于 SD30 EC	720035

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙