

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirect 150 ( 套件 2 ) pH/Con/TDS / Temp.



- pH /Redox、电导率、溶解氧气等
- 一体化
- 大型 LCD 显示屏
- 防护板

货号: 724210

### 一个设备中的多个参数

SensoDirect 150 将多个手持式仪器的应用结合在一台仪器中。它采用多功能装置的设计，用于测定 pH、氧化还原值、氧气、电导率和 TDS。

### 直观的用户指导

在大型 LCD 显示屏上方便读取所有测量值。

### 可采用不同的参数组合

可使用组合 pH + Con + TDS + Oxi、pH + Con + TDS、pH + Oxi 和 pH + 氧化还原。选择权由您掌握。

### 行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 市政 | 泳池服务 | 海洋工业

### 应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 锅炉水 | 饮用水处理

### SensoDirect 150 ( 套件 2 ) pH/Con/TDS /Temp.

多参数手持式仪器，用于测定溶解氧 (O<sub>2</sub>)、O<sub>2</sub> 浓度、电导率、TDS、pH 和 ORP。

### 测量范围

Test Name	测量范围
Conductivity	0 - 200 µS/cm
Conductivity	0.2 - 2.000 mS/cm
Conductivity	2 - 20 mS/cm
Conductivity	20 - 200 mS/cm
pH	0 - 14
TDS	0 - 132 ppm
TDS	132 - 1320 ppm
TDS	1320 - 13200 ppm
TDS	13200 - 132000 ppm
Temperature	0 - 60 °C

## Technical Data

显示	大屏 LCD 显示器, 可调节对比度
Auto – OFF	是
电源	DC 1.5 V 电池 (UM3,AA) DC 9 V 适配器
便携性	手提
保护等级	IP 51
一致性	CE
尺寸	120 x 40 x 220 mm
带包装的重量	(unit incl. batteries)

标题	货号
微电池 (AAA), 4 件套	1950026
Redox 校准溶液, 470 mV, 100 ml	195070
pH 电极, 塑料/凝胶, 226 型, 无温度传感器, BNC 连接器	721226
带玻璃轴/凝胶的 pH 电极, 235 型, 无温度传感器, 用于 SD 300 / SD 305 pH 的 BNC 连接器	721235BNC
Redox 电极, 塑料/凝胶, BNC 连接器, 约 1 m 电缆	721242
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红, 90 ml 可回溯至 N.I.S.T	721247
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄, 90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721248
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝, 90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721249
pH-缓冲溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红, 1 升, 可回溯至 N.I.S.T	721252
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄, 1 升, 可回溯至 N.I.S.T.	721254
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝, 1 升, 可回溯至 N.I.S.T	721256
pH 替换电极, pH 值为 0 ... 14, 塑料/凝胶型, BNC 插头	721330
校准溶液 1413 µS/cm, 500ml, 可追溯至 N.I.S.T	722250
电导率测量槽, 约 1 m 电缆	724400
氧传感器, 约 4 m 电缆	724410
温度传感器 Pt1000, 约 1.5 m 电缆	724420
氧传感器的替换薄膜, 2 片	724460
氧传感器的替换电解液	724470
电源 SensoDirect	724540
SensoDirect 150 的带泡沫箱子	725050
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液, 25 毫升	726402
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液, 100 毫升	726404
电导率溶液 (1413 µS/cm)--90 毫升--可追溯至 N.I.S.T.	726654
电导率溶液 (12.88 mS/cm)--90 毫升--可追溯至 N.I.S.T.	726684

## 标准配置文本

- 设备
- 电池
- pH 电极
- 温度测量槽
- 电导性测量槽
- pH 缓冲套件 4.01/7.00
- 操作说明
- 保修声明
- 箱内存放

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙