

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 325 Con (套件 3)

防水手持测量仪，用于测量 TDS/含盐量/温度



- 坚固防水 (IP 67)
- PC 接口 (USB /串行或模拟)
- 数据记录器和报警功能
- 良好实验室规范 (GLP 功能)

货号: 724760

用户友好的操作

大型背光显示屏让舒适的操作更加完善。因此您可以在任何情况下直接查看测量结果。

技术先进

数据记录器、自动温度补偿和识别缓冲液是 SD 325 Con 的其他功能。

数据管理

数据记录器采集的数据可通过 USB 接口 (串行或模拟) 传输至计算机。

防护壳

防护板不仅能保证安全接触，也能针对坠落受损提供保护。在壳体背面固定的支架也可用作吊架或带夹。

可变装备

根据量程，提供3种采用创新型 2或4 极技术的电导率测量单元。

附加装备

电池和电极状态指示、电池更换指示灯、自动关闭 (Auto-Off)、自动保持 (Auto-Hold)、最小/最大值存储器同样必须作为功能包含在内。

行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

SD 325 Con (套件 3)

坚固、防水 (IP67) 和便携式手持测量仪器，用于测量电导率、TDS、含盐量和温度。即使在极端的环境条件下，便于操作的特点和防护板也可以随时确保安全工作。

测量范围

| Test Name | 测量范围 |
|--------------|--------------------|
| Conductivity | 0 - 200 μ S/cm |
| Salinity | 0 - 70 g/kg |
| TDS | 0 - 5000 mg/L |
| Temperature | -5 - 100 °C |

Technical Data

| | |
|------------|---|
| 显示 | 背光 LCD |
| 数据存储 | 手动记录仪：1000个数据集（单值按键）。自动记录仪：10000个数据集（周期性，时间间隔：1-3600秒）。记录仪：10000个数据集（周期性，时间间隔：1-3600秒）。 |
| Auto – OFF | 是 |
| 电源 | 2个 AAA 电池 Micro-USB |
| 电池寿命 | 160 h |
| 便携性 | 手提 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 保护等级 | IP 67 |
| 一致性 | CE RoHS WEEE |
| 多语言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷兰语, 中文 |
| 尺寸 | 128 x 164 x 37 mm |

| 标题 | 货号 |
|--|----------|
| 用于 SD 320 / SD 325 Con 的 LC 12, 最高 200 mS/cm | 19805040 |
| 用于 SD 320 / SD 325 Con 的 LC 16, 最高 1000 mS/cm | 19805045 |
| LC 10 用于 SD 320 / SD 325 的超纯水电极, 带 1 m 电缆 | 19805046 |
| 流动池, 玻璃(ø6mm) | 19805047 |
| 校准溶液 1413 µS/cm, 500ml, 可追溯至 N.I.S.T | 722250 |
| SD 300 / SD 305 系列 USB 数据传输电缆 | 724620 |
| 含记录仪的 GSOF 3050 Windows 软件, 适用于 SD 300 / SD 305 系列 | 724625 |
| SD 305 系列的带泡沫箱子 | 725070 |

标准配置文本

- 铠装仪表, 包括电极夹
- 电池
- LC 10 超纯水电极 (量程 0-200 µS/cm)
- 流动池, 玻璃(ø6mm)
- 操作说明
- 保修声明在箱子中保存

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙