

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## TC 710 S



- Temperatuurbereik 2 °C tot 40 °C, instelbaar in stappen van 0,1 °C
- Laag energieverbruik
- Verlichte leddisplay met weergave van de actuele/streefwaarde
- Geoptimaliseerd voor bepalingen van BZV bij 20 °C

Bestelnr.: 2438250

### Veelzijdig gebruik

Onze thermostaatkasten zijn het middel bij uitstek voor zowel de temperatuurgeregelde opslag van monsters als voor de BZV-bepaling in de afvalwateranalyse. De ingebouwde temperatuurregeleenheid voldoet daarbij aan de EMC-richtlijn IEC 61326 ("Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik").

### Continue temperatuurregeling

De thermostaatkasten maken een continue temperatuurregeling mogelijk. De temperatuur kan van 2 - 40 °C in stappen van 0,1 °C worden ingesteld.

### Interne stroomaansluitingen

Het gebruik van externe instrumenten is geen probleem dankzij de verschillende stopcontacten die in het interieur zijn geïnstalleerd

### Energie-efficiëntie

De zeer efficiënte componenten en de versterkte isolatie zorgen voor lage verbruikswaarden.

### Variabel

U kunt kiezen uit 3 modellen met stalen deur (135, 288 en 488 l nuttige inhoud) en 2 modellen met glazen deur (140 en 288 l nuttige inhoud)

### Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

### TC 710 S

Perfect voor een aantal verschillende toepassingen in de industrie en onderzoek. De temperatuur van de thermostaatkasten kan in de kleinste stappen individueel worden geregeld - en een leddisplay houdt de status-quo te allen tijde onder controle. Er zijn 5 modellen beschikbaar met verschillende nuttige inhoud en glazen of stalen deur.

### Technische gegevens

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display</b>                 | Leddisplay met verlichting                                               |
| <b>Bediening</b>               | waterdichte folie aan de voorkant, 2 toetsen met tactiele terugkoppeling |
| <b>Stroomvoorziening</b>       | 220 - 240 V / 50 Hz                                                      |
| <b>Netto-inhoud</b>            | 288 L                                                                    |
| <b>Energieverbruik</b>         | ca. 1.24 kWh/24 h                                                        |
| <b>Klimaatklasse</b>           | 5; SN-T, + 10 °C tot + 40 °C                                             |
| <b>Koelvloeistof</b>           | R600a                                                                    |
| <b>Contactdozen</b>            | 7                                                                        |
| <b>Temperatuurbereik</b>       | + 2 °C tot + 40 °C, in stappen van 0,1 °C                                |
| <b>Beschikbare ruimte</b>      | 4 inschuifrooster                                                        |
| <b>Draagkracht werkblad</b>    | 45 kg                                                                    |
| <b>Geschikt voor onderbouw</b> | Nee                                                                      |
| <b>verdere uitrusting</b>      | Standaarddeur                                                            |

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Bedrijfsomstandigheden</b> | optimale omgevingstemperatuur 25 °C<br>Werktemperatuur 20 °C |
| <b>Compliance</b>             | CE                                                           |
| <b>Afmetingen</b>             | 600 x 1684 x 654 mm                                          |
| <b>Binnenafmetingen</b>       | 475 x 1460 x 480 mm                                          |

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje