

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



EC 2000 Pt-Co

Overgang van visuele naar automatische kleurmeting



- 2-velde Comparator weergave & numerieke resultaten
- Visuele representatie, aangepast aan de Comparator 2000
- Validatievloeistof en glasstandaard inbegrepen
- Onmiddellijk en nauwkeurig, direct vanuit de doos

Bestelnr.: 162010

Dubbele weergaveoptie voor kleurmeting

On-screen kleuren

On-screen nummerweergave

Eenvoudige overgang van visuele naar elektronische meting

Sommige colorimeters die gewend zijn aan de traditionele Comparatorserie vinden de upgrade naar een elektronisch systeem beangstigend.

De veiligheid om te kunnen vertrouwen op fysieke kleurverschillen is afgenomen.

Deze overgang is nu eenvoudiger gemaakt.

Touchscreentechnologie

Hiermee kunt u uw apparaat programmeren met instinctieve menu's op het scherm.

Programmeerbare instellingen

U kunt de taal*, datum, tijd en voorkeursweergaven instellen en projecten met individuele tolerantie-instellingen aanmaken.

Waarschuwingssysteem op het scherm

Met directe informatie over het monster kunt u direct reageren op resultaten die mogelijk buiten de toleranties vallen.

Binnen tolerantie = groen

Buiten tolerantie = rood

Rond de tolerantiegrens = geel

Gebruiksvriendelijke ergonomie en interface

Ze zijn gegarandeerd snel en eenvoudig in gebruik.

Gemakkelijke opslag en delen van resultaten

Een groot datageheugen (> 20.000 metingen) en USB-poort zorgen ervoor dat uw resultaten gemakkelijk opgeslagen en gedeeld kunnen worden.

Eenschaalmeting

De serie bestaat momenteel uit vier instrumenten met individuele schalen voor het meten van:

Platinakobalt/kleur/Apha-kleur (ASTM 1209), Gardner-kleur (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCs Td 1a, MS 817 deel 10), Saybolt-kleur (ASTM D 156, ASTM D6045) en ASTM-kleur (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

* Ondersteunde talen:

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, Japans, Russisch.

Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Voe-
dingsmiddelen- en drankenindustrie

Applikation

Afvalwaterzuivering | Chemische stoffen | Minerale oliën en wassen

EC 2000 Pt-Co

De EComparator-serie bevordert de kleurmeting, waardoor u visuele (subjectieve) gegevens kunt converteren naar elektronische (objectieve) gegevens. Met de EComparator-serie kunt u nu kleurverschillen bekijken met on-screen kleuren- en on-screen numerieke displays. De EC 2002-serie bestaat momenteel uit twee apparaten met individueel meetbare schalen: Platinakobalt/kleur/Apha-kleur (ASTM D 1209), Gardner-kleur (ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 deel 10).

Technische gegevens

Applicable Standard	ASTM D1209 ISO 6271
Colour Type	Transparent
Display	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Interfaces	USB
intern geheugen	> 20000 metingen
Stroomvoorziening	USB 2.0 (mini USB Stecker) 4 batterijen (AA)
Toetsenbord	Toetsenbordmembraan met 3 toetsen
Behuizing	Vlamvertrager ABS
Draagbaarheid	Draagbaar
Touchscreen	Nee
Talen gebruikersmenu	Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Chinees, Japans
Afmetingen	106 x 57 x 210 mm

Leveromvang

Draagbare behuizing met:

- EC 2000-apparaat
- 1 x W100 OG glazen cuvet
- 3 x W100 kunststof cuvetten
- 1 x glasreferentiestandaard
- 1 x heldere glasstandaard
- 2 x 60 mL vloeibare referentiestandaarden
- Stroomvoorziening (aansluiting voor Verenigd Koninkrijk, Europa, Verenigde Staten)
- USB-kabel
- Verpakking met 4 x AA-batterijen

Omschrijving	Bestelnr.
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 0 - 500 ml	133991
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 15 - 500 ml	134160
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 30 - 500 ml	134170
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 15 - 60 ml	135049
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 0 - 60 ml	135059
USB-voeding voor EC 2000	190620
USB-kabel 2.0 A - Micro B stekker	190630
50 mm plastic wegwerpcuvetten	352101

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje

Technische wijzigingen voorbehouden

Gedrukt in Duitsland

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies