

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



TB 250 WL



De TB 250 WL is ontworpen voor zowel mobiel gebruik als voor troebelheidsmetingen in het laboratorium. Een witte lichtbron wordt gebruikt om de metingen uit te voeren met behulp van 90° verstrooide lichtmethodes in overeenstemming met de EPA 180.1-norm. De ultramoderne, energiebesparende technologie maakt ca. 5000 troebelheidsmetingen mogelijk met één set AA-batterijen (4 stuks) en een lange levensduur van de lamp van 7 tot 10 jaar. De hoge nauwkeurigheid en zeer eenvoudige bediening zijn andere kenmerken van de TB 250 WL. Door de automatische meetbereikdetectie kunnen metingen direct over het gehele meetbereik worden uitgevoerd. Bovendien is het apparaat zeer eenvoudig in te stellen. Hiertoe dienen de meegeleverde troebelheidsstandaarden.

- Ideaal voor dagelijkse metingen, procescontrole of analyse ter plaatse
- Comfortabele bediening
- Eenvoudige instelling
- Automatische selectie van het meetbereik

Bestelnr.: 194200

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Applikation

Afvalwaterzuivering | Behandeling drinkwater | Controle zwembadwater

TB 250 WL

Dank u voor uw belangstelling voor de TB250 turbidimeter. Dit instrument wordt momenteel uit productie genomen omdat wij een technologisch geavanceerde, draagbare turbidimeter hebben ontwikkeld, de TB350, die in de komende weken beschikbaar zal zijn. Klik op de knop TB350 hieronder voor meer informatie.

De TB350 turbidimeter levert de meest betrouwbare metingen voor monsters met een laag tot hoog meetbereik, zonder aan nauwkeurigheid in te boeten. Hij is ideaal voor veldtoepassingen zoals distributiemonitoring, milieumonsters of klanten die een brede waaier van monsters testen.

Wij blijven accessoires en standaarden ondersteunen die zijn aangesloten op de TB250 turbidimeters.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Turbidity	0.01 - 1100 NTU

Technische gegevens

Meetbeginsel	Nefelometrisch (90° verstrooid licht)
Meetbereik	0,01 tot 1100 NTU
Display	groot lcd-scherm
Bediening	Voorwaardelijk zuur- en oplosmiddelbestendige polycarbonaatfolie
Auto – OFF	Ja
IJking	eenvoudige instelling met gebruik van T-CAL-standaarden
Stroomvoorziening	4 batterijen (AA)
Draagbaarheid	Draagbaar
Bedrijfsomstandigheden	0 - 50 °C bij een rel. luchtvochtigheid 0 - 90 % (niet-condenserend)
Compliance	CE
Afmetingen	95 x 45 x 210 mm
Gewicht met verpakking	(Basic unit)

Omschrijving	Bestelnr.
Set troebelheidsstandaarden T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU voor TB250 WL in plastic doos	194280
Set troebelheidsstandaarden T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU voor TB250 WL, navulverpakkingen	194281
Meetcuvetten met zwart deksel, set van 3	194290
Siliconenolie	194295
Reinigingsdoek	197635
Membraanfiltratieset voor monsterverwerking, 25 membraanfilters 0,2 micrometer, 2 spuitens 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Leveromvang

- Troebelheidsmeter met witte lichtbron
- Meetbereik 0,01 - 1100 NTU volgens USEPA-goedkeuring
- 2 lege cuvetten
- 3 troebelheidsstandaarden
- 4 batterijen
- Gebruiksaanwijzing
- Garantieverklaring

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje