

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect Con 110 (Set)



- Alta precisão de medição
- Baixo peso
- Blindagem de proteção
- Leitura digital

Artigo No: 722300

Vários parâmetros

A série SensoDirect 110 de instrumentos de medição pode ser usada para fazer medição o valor pH, conteúdo de sal e condutividade.

Invólucro de proteção

A blindagem de proteção garante não só uma aderência segura, mas também proteção contra danos causados por quedas. O suporte fixado na parte de trás da caixa também pode ser usado como um gancho ou presilha para cinto.

Função "Hold" incluída

Esta função praticamente "congela" os dados adquiridos no display. Isto não só facilita a leitura dos resultados, mas também melhora a reprodutibilidade.

Verificação automática da bateria

Para que não tenha surpresas desagradáveis com a bateria, o nível de enchimento é constantemente monitorado. Para que possas sempre mudar a bateria a tempo.

Indústria

Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias | Piscinas Públicas | Serviços para Piscinas

SensoDirect Con 110 (Set)

Aparelho de medição manual de alta qualidade, operado por bateria para a determinação da condutividade. Variável na aplicação e de fácil utilização na operação

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|---------------|---------------------|
| Condutividade | 0.001 - 1.999 mS/cm |
| Condutividade | 0.01 - 19.99 mS/cm |

Dados Técnicos

| | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Faixa de Medição | 0,001 - 1,999 mS/cm, 0,01 - 19,99 mS/cm |
| Auto – OFF | Sim |
| Fonte de Alimentação | Bloco 9 V |
| Portabilidade | Portátil |
| Grau de Proteção | IP 30 |
| Conformidade | CE |
| Dimensões | 110 x 34 x 208 mm |

Texto do Escopo de Entrega

- Dispositivo em caixa plástica robusta
- Bateria
- Eléctrodo de condutividade
- Declaração de garantia
- Instruções de utilização

| Título | Artigo No |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Solução de calibração 1413 µS/cm, 500 ml, rastreável até N.I.S.T | 722250 |
| Célula de medição de condutividade, aprox. 1 m de cabo | 724400 |
| Estojo com espuma para SensoDirect Con 110 | 725040 |
| Solução de condutividade (1413 µS/cm) - 90 ml - rastreável a N.I.S.T. | 726654 |
| Solução de condutividade (12,88 mS/cm) - 90 ml - rastreável a N.I.S.T. | 726684 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies