

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## ET 740

Флокулятор с плавным регулированием скорости перемешивания для лабораторного и мобильного применения



- Плавное регулирование скорости перемешивания
- Цифровой индикатор
- Регулировка лопаток мешалки по высоте
- Выключатель с часовым механизмом

Номер заказа: 2419155

Флокуляторы имеют широкий спектр применения, например, они служат для тестирования эффективности флокулирующих и осаждающих агентов.

### Лабораторное использование

Линейный дизайн облегчает пользователю визуальное сравнение нескольких образцов. Корпус покрыт эпоксидной смолой и протестирован, что обеспечивает отличную защиту против воздействия химикатов и коррозии. Устойчивая к скольжению нижняя сторона гарантирует стабильное положение химических стаканов во время работы.

### Два цифровых индикатора

Два индикатора расположены на передней панели. Один из них показывает число оборотов в минуту, а второй - время до окончания теста.

### Универсальный блок питания

Блок питания с низким энергопотреблением (6 Вт) позволяет подключать прибор на любой частоте и с любым напряжением в любой точке мира (100 - 240 В / 50 - 60 Гц). Приборы поставляются с адаптерами для США, ЕС и Великобритании.

### Управление скоростью перемешивания

На передней панели для каждой позиции можно выбрать равномерную скорость вращения мешалки от 10 до 300 об/мин; фактическое число оборотов отображает соответствующий индикатор. Кроме того, лопасти мешалок можно регулировать по высоте без специального инструмента.

### Функция таймера

Таймер можно настроить на определенное количество минут (до 999), часов (до 99) или задать непрерывный режим работы. По истечении заданного таймером времени прибор автоматически выключается, что позволяет эксплуатировать его без присмотра.

### Фоновая подсветка

Панель за стаканами подсвечивается, так что пробы можно легко сравнить визуально.

## Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

## ET 740

Флокуляторы ET 740 и ET 750 доступны в исполнении с 4 или 6 мешалками, обладают широким спектром функций и идеально подходят для работы в лаборатории.

## Технические данные

<b>Электроснабжение</b>	100 - 240 V / 50-60 Hz
<b>Выключатель с часовым механизмом</b>	0 - 999 минут или 0-99 часов (непрерывно)
<b>Позиции перемешивания</b>	4
<b>Регулирование числа оборотов</b>	10 - 300 оборотов в минуту
<b>Соответствие</b>	CE
<b>Размеры</b>	347 x 260 x 645 mm

## Объем поставки

- с 4 точками перемешивания
- Регулятор числа оборотов 10-300 об/мин.
- Цифровая индикация числа оборотов и времени
- Подключаемое освещение
- Инструкция
- Гарантийная декларация

Заголовок	Номер заказа
Мерный стакан из стекла 1000 мл	419165
Мерный стакан из ПП 1000 мл	419166

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies