

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



ET 750

Флокулятор с плавным регулированием скорости перемешивания для лабораторного и мобильного применения



Флокуляторы имеют широкий спектр применения, например, они служат для тестирования эффективности флокулирующих и осаждающих агентов.

Лабораторное использование

Линейный дизайн облегчает пользователю визуальное сравнение нескольких образцов. Корпус покрыт эпоксидной смолой и протестирован, что обеспечивает отличную защиту против воздействия химикатов и коррозии. Устойчивая к скольжению нижняя сторона гарантирует стабильное положение химических стаканов во время работы.

Два цифровых индикатора

Два индикатора расположены на передней панели. Один из них показывает число оборотов в минуту, а второй - время до окончания теста.

Универсальный блок питания

Блок питания с низким энергопотреблением (6 Вт) позволяет подключать прибор на любой частоте и с любым напряжением в любой точке мира (100 - 240 В / 50 - 60 Гц). Приборы поставляются с адаптерами для США, ЕС и Великобритании.

Управление скоростью перемешивания

На передней панели для каждой позиции можно выбрать равномерную скорость вращения мешалки от 10 до 300 об/мин; фактическое число оборотов отображает соответствующий индикатор. Кроме того, лопасти мешалок можно регулировать по высоте без специального инструмента.

- Плавное регулирование скорости перемешивания
- Цифровой индикатор
- Регулировка лопаток мешалки по высоте
- Выключатель с часовым механизмом

Номер заказа: 2419160

Функция таймера

Таймер можно настроить на определенное количество минут (до 999), часов (до 99) или задать непрерывный режим работы. По истечении заданного таймером времени прибор автоматически выключается, что позволяет эксплуатировать его без присмотра.

Фоновая подсветка

Панель за стаканами подсвечивается, так что пробы можно легко сравнить визуально.

Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

ET 750

Флокуляторы ET 740 и ET 750 доступны в исполнении с 4 или 6 мешалками, обладают широким спектром функций и идеально подходят для работы в лаборатории.

Технические данные

| | |
|---|---|
| Электроснабжение | 100 - 240 V / 50-60 Hz |
| Выключатель с часовым механизмом | 0 - 999 минут или 0-99 часов (непрерывно) |
| Позиции перемешивания | 6 |
| Регулирование числа оборотов | 10 - 300 оборотов в минуту |
| Соответствие | CE |
| Размеры | 347 x 260 x 935 mm |

Объем поставки

- с 6 точками перемешивания
- Регулятор числа оборотов 10-300 об/мин.
- Цифровая индикация числа оборотов и времени
- Подключаемое освещение
- Инструкция
- Гарантийная декларация

| Заголовок | Номер заказа |
|---------------------------------|--------------|
| Мерный стакан из стекла 1000 мл | 419165 |
| Мерный стакан из ПП 1000 мл | 419166 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies