

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SD 315 Oxi (set 1)

Çözünmüş oksijen (O₂)/O₂ konsantrasyonu/O₂ doygunluğu/sıcaklığının ölçülmesine yönelik su geçirmez el tipi ölçüm cihazları



- Sağlam ve su geçirmez (IP 67)
- PC arayüzü (USB / seri veya analog)
- Veri kayıt cihazı ve alarm fonksiyonu
- İyi laboratuvar uygulamaları (GLP fonksiyonları)

Ürün No: 724680

Polarizasyon yok

Bilinen Clark oksijen sensörü, polarizasyon süresi olmadan hemen ölçüm yapmaya olanak sağlar.

Çok yönlü kullanılabilir

SD 315 Oxi, endüstriye, laboratuvarlara ve kanalizasyon arıtma tesisleri ve su dağıtım tesisleri gibi tesislere yöneliktir.

Veri yönetimi

Bir veri kayıt cihazı ve ilgili kayıt cihazı yazılımı, elde edilen verilerin basitleştirilmiş şekilde işlenmesini sağlar. Cihaz, bunun her türlü görüş koşulunda garanti şekilde gerçekleşmesi için arka plan aydınlatmalı bir ekranla birlikte verilir.

Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

Alarm

Ölçülen değer, önceden tanımlanan değere göre farklılık gösterirse, entegre alarm sizi uyarır.

Otomatik tutma

Otomatik tutma fonksiyonu, ölçüm değerlerinin kolayca okunmasını sağlar.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

SD 315 Oxi (set 1)

Çözünmüş oksijenin tespiti için taşınabilir el tipi ölçüm cihazı. Güvenilir, sağlam ve Clark oksijen sensörü sayesinde, zaman alan polarizasyon süresi olmadan anında ölçümler yapmak için idealdir.

Ölçüm Aralığı

| Test Name | Ölçüm Aralığı |
|-------------|----------------------------|
| Oxygen | 0 - 70 mg/L O ₂ |
| Oxygen | 0 - 600 % |
| Temperature | 0 - 50 °C |

Teknik Veri

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ekran | Arka plan aydınlatmalı LCD |
| Veri Kaydedici | Manuel Kaydedici: 1000 veri seti (tuşa basarak tek değer). Oto. Kaydedici: 10000 veri seti (döngüsel, zaman aralığı: 1-3600 s) |
| Auto – OFF | Evet |
| Güç Kaynağı | 2 AAA pil Micro-USB |
| Taşınabilirlik | Taşınabilir |
| Sıcaklık Toleransı | Evet |
| Koruma Sınıfı | IP 67 |
| Uygunluk | CE |
| Diller Kullanıcı Arabirimi | Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Flemenkçe, Çince |
| Boyutlar | 98 x 37 x 164 mm |

| Başlık | Ürün No |
|---|----------|
| KOH 100, yedek elektrolit, SD 310 / SD 315 Oxi için 100 ml | 19801130 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 2 m kablolu, platin katot / kurşun anot | 19805050 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 10 m kablolu, platin katot / kurşun anot | 19805051 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 30 m kablolu, platin katot / kurşun anot | 19805052 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için koruyucu başlık, derinlik ölçümü için (PVC) | 19805055 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için koruyucu başlık, derinlik ölçümü için (pirinç) | 19805056 |
| Saklama/kalibrasyon şişesi | 19805057 |
| SD 300 / SD 305 serisi için USB veri aktarım kablosu | 724620 |
| SD 300 / SD 305 serisi için veri kayıt cihazı ile birlikte GSOFT 3050 Windows yazılımı | 724625 |
| SD 300 / SD 315 Oxi oksijen elektrotu için servis seti; 3 adet yedek diyafram kafası ve 100 mL KOH (1,18 mol/l) elektrolit çözeltisinden oluşur | 724670 |
| SD 305 serisi için süngerli çanta | 725070 |

Teslimat Kapsam Metni

- Elektrot tutucu dahil olmak üzere koruyucu takviye cihaz
- Piller
- Oksijen elektrotu, 2 m kablolu
- Elektrolit çözeltisi (KOH) 100 ml
- Süngerli kalibrasyon şişesi
- 2 adet yedek diyafram kafası
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya