


Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



TG 60 Gloss Meter



- Appareil de mesure de la brillance à main conçu pour donner des lectures rapides, précises et exactes de la brillance
- Grand écran tactile de 3,5 pouces avec haute résolution et affichage plein écran
- Comparez les données rapidement et facilement grâce à une capacité de stockage de 1000 ensembles de données
- Logiciel OnGloss inclus gratuitement - parfait pour l'analyse détaillée des données.

Code: 403050

Maniable et portable

Avec un poids de seulement 350 grammes, le TG 60 est le parfait appareil de mesure de semi-brillance portable et léger. Son design compact et ergonomique permet une utilisation facile d'une seule main, contribuant à prévenir la fatigue de l'opérateur. Offrant la possibilité de 1 000 mesures avec une autonomie de 8 heures, le TG 60 peut être utilisé n'importe où sur le site pendant une période prolongée.

Étalonnage

Chaque TG 60 est fourni avec une plaque d'étalonnage et un guide d'étalonnage à l'écran facile à utiliser, ce qui rend l'ensemble de la procédure rapide et simple pour l'utilisateur.

Logiciel gratuit

Le TG 60 est livré en standard avec un logiciel PC gratuit. Le logiciel OnGloss permet une analyse détaillée des données qui peuvent ensuite être partagées ou imprimées via l'accessoire micro imprimante en option.

Adapté à de multiples standards

Le TG 60 est capable de supporter les niveaux de brillance standard suivants : ASTM D523 ; ASTM C584 ; ASTM D2457 ; BS3900 D5 ; DIN 67530 ; DIN EN ISO 2813 ; EN ISO 7668 et JIS Z 8741.

Applications

Matières plastiques | Produits ménagers | Revêtements | Textiles

TG 60 Gloss Meter

Le TG 60 est un appareil de mesure portable destiné à l'initiation à la mesure de demi-brillance et doté d'un équipement de haute qualité. Son design ergonomique, sa flexibilité et sa technologie intuitive à écran tactile font du TG 60 un appareil qui n'a rien à envier à tous les autres appareils de mesure manuels disponibles sur le marché. Avec son angle de référence standard de 60°, le TG 60 est le choix idéal pour les mesures générales de brillance.

Fiche technique

| | |
|--|---|
| Type de Couleur | Opaque |
| Display | TFT 3.5 inch, capacitive touch screen |
| Interfaces | USB RS 232 |
| Plages de mesure | 0 - 10 unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,1$ unité de brillance, reproductibilité $\pm 0,2$ unité de brillance 10 - 100 unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,2$ unité de brillance, reproductibilité $\pm 0,5$ unité de brillance 100 - 300 unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,2\%$ unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,5\%$ unités de brillance |
| Measuring Angle | 60° |
| Zone de Mesure | 9 x 15 |
| Gamme de mesure | 0 - 300 GU |
| Division Value | 0.1 GU |
| Stockage interne | Basic Mode: 1000 |
| Heure de la mesure | 0.5 s |
| Durée de vie batterie | > 1000 times (within 8 hours) |
| Portabilité | Portable |
| Langues interface d'utilisateur | Anglais |
| Dimensions | 160 x 90 x 75 mm |

Contenu de livraison

- Appareil de mesure de semi-brillance portable TG 60
- Logiciel OnGloss (PC)
- Plaque d'étalonnage
- Câble USB
- Alimentation externe en courant continu
- Clé USB avec manuels d'utilisation en anglais, français, allemand, espagnol, portugais et chinois
- Mallette de transport robuste

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne

Sous réserve de modifications techniques

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies