

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Comparateur pétrole (AF650)

Échelle ASTM pour les huiles, mesure visuelle à 3 champs



- Système compact et visuel pour la mesure sur une échelle
- Autonome : Contient tout ce qu'il faut pour la mesure de l'échelle
- Facile à utiliser, rapide & précis
- 3 champs d'affichage pour une exactitude optimale

Code: 345030

Détermination précise de l'échelle huiles ASTM

Le AF 650 comprend 16 étalons en verre qui représentent l'échelle sous forme d'une paire de disques.

Détermination rapide des valeurs colorimétriques

Pour obtenir des résultats rapides, vous pouvez comparer directement la couleur de l'échantillon avec les valeurs colorimétriques.

Exactitude colorimétrique optimale, obtenue avec des moyens simples

L'avantage de la vue sur 3 champs est qu'elle permet d'observer simultanément l'échantillon et deux verres consécutifs sur l'échelle chromatique. Ainsi, vous obtenez plus rapidement et plus facilement la concordance idéale des couleurs.

Simplifie les réglages du niveau de tolérance

Pour estimer rapidement les couleurs dans des limites prédéfinies, l'étalon en verre peut être réglé sur les deux couleurs consécutives. C'est un moyen rapide de vérifier sur l'échantillon se trouve dans la tolérance.

Conditions lumineuses constantes garanties

La lampe tungstène-halogène intégrée dans l'appareil a subi une correction chromatique conforme à la commission CIE pour illuminants C*. Ceci garantit des conditions lumineuses constantes pour déterminer la couleur.

Conforme aux normes

Chaque Comparator 3000 est équipé des cuves correctes pour le trajet optique adéquat, prescrit par la norme.

* Dans la version EBC, le filtre C est remplacé par le filtre B, comme le prescrit la norme.

Industrie

Pétrole et gaz

Applications

Huiles de pétroles et cires

Comparateur pétrole (AF650)

Un appareil à 3 champs d'affichage pour la détermination visuelle des échantillons de pétrole & de résine, conformément à l'échelle ASTM, par comparaison directe avec les filtres en verre coloré.

Fiche technique

Applicable Standard ASTM D1500
ASTM D6045
ISO 2049

Type de Couleur Transparent

Portabilité Benchtop

Contenu de livraison

- **Comparator 3000**
- **1 paire de disques en verre**
 - 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5
 - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
- **3 x tubes d'échantillons en verre cylindriques**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne

Sous réserve de modifications techniques

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies